

Cascoo

Roulette pivotante avec trou de fixation



force 200 kg, avec bandage polyamide, diamètre 125 mm, moyeu avec Palier de pivotement, jante en polyamide, jante avec pare-fils, fixation avec trou de fixation, Ø 13 mm



Numéro d'article: 243225

Roulette pivotante avec trou de fixation

- force 200 kg
- avec bandage polyamide
- diamètre 125 mm
- moyeu avec Palier de pivotement
- jante en polyamide
- jante avec pare-fils
- boîtier en acier galvanisé en bleu
- fixation avec trou de fixation, Ø 13 mm

Détails techniques

manutention dynamique	roulettes	élément de fixation	trou de fixation
type de roulettes	roulettes pour moyens de manutention	trou de fixation	13 mm
modèle	Roulette pivotante	matériau de boîtier	acier
charge	200 kg	frein	sans
pneumatique	polyamide	pare-fils	oui
Ø de roue	125 mm	longueur de moyeu	50 mm
matériau de jante	polyamide	surface de boîtier	galvanisé

roulement Palier de pivotement

Poids 0,77 kg