


## rayonnage - rayonnage suivant

hauteur x largeur x profondeur 2280 x 810 x 1020 mm, charge max. par tablette 360 kg, 6 niveaux avec tablette à segments, angle d'installation droit, utilisation à un côté, montants galvanisé, niveaux galvanisé

Numéro d'article: 509916



## Rayonnage sans boulons

### avec tablettes segmentées Rayonnage suivant

- Rayonnage sans boulons robuste, emboîtable, avec renfort supplémentaire par raccords à vis
- Protection optimale contre la corrosion grâce à la surface galvanisée

Tablettes :

- Tablettes en coffrets
- Possibilité de réduire la profondeur en ôtant un segment de tablette

Montants :

- Grande stabilité longitudinale assurée par les croisillons

Livraison :

- Rayonnage suivant avec 1 échelle, croisillons et tablettes

Accessoires (à commander séparément) :

- Des tablettes/niveaux supplémentaires sont disponibles jusqu'à la charge max. par élément

Norme/Directive/Ordonnance :

Assurance qualité pour les matériaux, la structure et la statique

- Conform. à DGUV 108-007 (jadis BGR 234)
- Contrôle permanent à l'usine selon DIN ISO 9001

Pour votre sécurité !

- Conform. à DIN EN 15635, il est impératif de sécuriser les rayonnages à tablettes dont la hauteur correspond au moins à 4 fois la profondeur du rayonnage (rapport 4:1)

Conseil d'utilisation :

- Les charges max. par tablette indiquées s'entendent pour une répartition uniforme de la charge


Sur demande :

- Hauteur 2640 et 3000 mm
- Finition peinture époxy






## Détails techniques

|                          |                                |                            |                     |
|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------|
| type de meuble           | rayonnage                      | largeur de compartiment    | 800 mm              |
| type de rayonnage        | rayonnage                      | profondeur de compartiment | 1000 mm             |
| rayonnage modulaire      | rayonnage sans boulons         | tablette réglable au pas   | 30 mm               |
| champ de rayonnage       | rayonnage suivant              | utilisation                | à un côté           |
| convient pour (secteurs) | salles d'archives et entrepôts | équipement de rayonnage    | tablettes           |
| matériau                 | acier                          | type de soubassement       | tablette à segments |
| hauteur                  | 2280 mm                        | surface de tablette        | galvanisé           |
| largeur                  | 810 mm                         | surface de montant         | galvanisé           |
| profondeur               | 1020 mm                        | angle d'installation       | droit               |
| charge maxi par tablette | 360 kg                         | livraison                  | démonté             |
| charge maxi par élément  | 2500 kg                        | Poids                      | 50,4 kg             |
| tablettes                | 6 pièce                        |                            |                     |

## Accessoires

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 509862 |  | tablette pour rayonnage modulaire, largeur x profondeur 800 x 1000 mm, pour une charge max./tabl. de 360 kg, en acier, galvanisé |
|--------|---|--|

## Cela s'adapte aussi ...

|        |  |   |
|--------|--|---|
| 148484 |   | escabeau industriel, accès à un côté, 4 marche(s) en tôle striée (estrade incl.), marche supérieure double marche ultra profonde, bord avant estrade rembourré, hauteur 0,8 m, longueur de lisse 1,63 m, en aluminium |
| 324647 |   | bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 200 x 300 x 500 / 450 mm, en polyéthylène en jaune  |
| 503215 |   | chariot pliable, force 60 kg, avec 2 plateau(x), tablettes en plastique, avec bac pliable, châssis en gris/vert, hauteur x longueur x largeur 1025 x 890 x 550 mm, avec bandage caoutchouc pleinsur jante plastique   |
| 526019 |   | système de consultation mural, DIN A4 dans format portrait, 5 tableaux de consultation, cadre en noir   |
| 763239 |  | bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 170 x 600 x 400 mm, en polyéthylène en gris, parois plein, tablettes plein avec renfort grâce à rainures de renfort   |