

stumpf caisson pour laine de nettoyage

coupe-feu, auto-extinguible et non inflammable, Capacité 1 x 45 - 73 l, hauteur x largeur x profondeur 680 x 400 x 400 mm, corps en acier galvanisé avec finition peinture époxy antichocs et antirayures RAL3000 rouge vif, couvercle en acier, soubassement pieds

Numéro d'article: 522780



stumpf Caisson pour laine de nettoyage

caisson pour laine de nettoyage






- tablette
- coupe-feu, auto-extinguible et non inflammable
- Capacité 1 x 45 - 73 l
- hauteur x largeur x profondeur 680 x 400 x 400 mm
- convient pour le intérieur
- Avec couvercle oscillant - l'ouverture s'effectue manuellement
- auto-fermant et anti-odeurs
- partie supérieure amovible
- Vidage facile par pièce de tête
- corps en acier galvanisé avec finition peinture époxy antichocs et antirayures RAL3000 rouge vif
- couvercle en acier
- soubassement pieds

- testé selon DIN 4102 BK A1
- 5 années de garantie

Détails techniques

équipement d'élimination	poubelle anti-feu	fonction couvercle	auto-fermant, anti-odeurs
lieu d'utilisation	intérieur	Auvent de protection	non
installation	tablette	exécution couleur	rouge feu // RAL3000
capacité	45-73 l	Matériau corps	acier
unité collectrice	1 pièce	surface de corps	galvanisé // finition peinture époxy
hauteur	680 mm	couleur du corps	rouge feu // RAL3000
largeur	400 mm	matériau de couvercle	acier
profondeur	400 mm	vidange par	pièce de tête
coupe-feu	coupe-feu, auto-extinguible et non inflammable	soubassement	pieds
mécanique de roulement	non	forme	angulaire
Activation du couvercle	manuellement	garantie	5 années
roulant	non	norme	DIN 4102 BK A1 (testé)
couvercle	oui	Poids	9,4 kg
type de couvercle	couvercle oscillant		

Cela s'adapte aussi ...

144717		armoire haute sécurité, Convient pour substances dangereuses pour l'eau, caustiques, toxiques et inflammables, chambre ardente testée de type 30, hauteur x largeur x profondeur 1935 x 595 x 595 mm, porte battante vitrée, butée de porte à droite, 3 plateau(x) avec tablette en acier, en bas tablette de rétention avec plaque amovible en tôle perforée, corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL100
203103		chariot à plateaux, force 250 kg, 2 niveaux avec bac de rétention amovible, plateau longueur x largeur 995 x 595 mm, plateau(x) en tôle, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane, avec bandage TPE
205601		bac de rétention, pour bidons, volume de rétention 20 l, hauteur x largeur x profondeur 60 x 940 x 370 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
504444		sacoche d'urgence avec absorbants en microfibre, kit 17 parties, capacité de charge 35 l par kit, pochette hauteur x largeur x profondeur 500 x 500 x 220 mm
509025		laveur d'yeux, 2 pommes de douche coudées, avec débitmètre, débit passage 14 l/min