

## Impuls-Tiefkühltruhe Snow 20

Snow 20 unsere Eiscreme- und Impulstiefkühltruhe mit geradem Glasschiebedeckel ist eine verkaufsfördernde Tiefkühltruhe um Eis und Snacks in Supermarkt, Tankstellen und Kiosk zu präsentieren. Die energiesparende Isolierung mit einer Wandstärke von 70 Millimeter gewährleistet in der Tiefkühltruhe eine konstante Temperatur von  $-18^{\circ}\text{C}$  bis  $-15^{\circ}\text{C}$ . Die Schiebescheiben befinden sich in einem beheizten Rahmen der gleichzeitig als umlaufender Rammschutz dient und die Tiefkühltruhe vor Beschädigungen zum Beispiel durch Einkaufswägen schützt. Mit unserer Tiefkühltruhe Snow 20 erhalten Sie 839 Liter Bruttoinhalt. Die elektronische Steuerung, die digitale Temperaturanzeige und der belüftete Kondensator sind weitere Highlights. Als optionales Zubehör erhalten Sie kleine und große Körbe, Korbtrenngitter für eine nützliche Einteilung und Bodentrenngitter. Weitere Ausführungen und Größen finden Sie in unserem Lieferprogramm.

Artikel-Nr.: 309904  
GTIN: 4059395008081



### Produktvorteile:

- Verkaufsfördernde Impulstruhe mit Glasschiebedeckel
- Schiebescheiben mit beheizten Rahmen und umlaufendem Rammschutz
- Außen- und Innenmaterial Stahlblech weiß
- Wandstärke 70 mm Isolierung
- Stille Kühlung
- Belüfteter Kondensator
- Elektronische Steuerung
- Digitale Temperaturanzeige
- Serienzubehör: 1 Korb


### Technische Daten:

<b>Geräteart</b>	Tiefkühltruhe
<b>Produktgruppe</b>	B
<b>Herstellerkennung</b>	900 CHV/V R
<b>Abmessungen außen:</b>	
<b>Breite</b>	2050 mm
<b>Tiefe</b>	960 mm
<b>Höhe</b>	780 mm
<b>Aufstellart</b>	Standgerät
<b>Öffnungssystem</b>	Schiebedeckel
<b>Temperaturbereich von</b>	$-15^{\circ}\text{C}$
<b>Temperaturbereich bis</b>	$-18^{\circ}\text{C}$
<b>Bestückungsmöglichkeit</b>	5 x Korb AR050 oder 10x Korb AR080
<b>Aussenmaterial</b>	Stahlblech weiß pulverbeschichtet
<b>Innenmaterial</b>	Stahlblech, weiß
<b>Anschlußart</b>	Steckerfertig (230V)
<b>Anschlusswert Elektro</b>	0,356 kW
<b>Spannung</b>	230 Volt
<b>Bruttogewicht</b>	120 kg
<b>Serienzubehör</b>	1 Korb AR050
<b>SWS</b>	Ja
<b>Kühlung</b>	Stille
<b>Abtauung</b>	Manuell
<b>Wandstärke Isolierung</b>	70 mm
<b>Kältemittel</b>	R 290 (Propan)/GWP 3
<b>Kältemittelmenge</b>	60 g

### Energiedaten

Luftschallemissionsklasse	D
Luftschallemission	48 dB
Höchste Ø Fachtemperatur	-15 °C
Niedrigste Ø Fachtemperatur	-18 °C
Bruttoinhalt	839 l
Warenpräsentationsfläche (TDA)	1,16 m <sup>2</sup>
Energieverbrauch im Jahr	1643 kWh
Energieeffizienzklasse	C
Energieeffizienzklasse Spektrum	A bis G
Energieeffizienzindex EEI	25,7
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)
EPREL Registrierungsnummer	494656
EU-Label Verordnung	2019/2018

Angaben nach der Verordnung (EU) 2019-2024 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnung (EU) 2019/2018 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte mit Direktverkaufsfunktion, ausgenommen Getränkeköhler



 **1.16** m<sup>2</sup>  -15 °C  
-18 °C

2019/2018

## Weitere Ansichten



## Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

**Korb Serie Snow**  
Korb für Snow 15, 20 und 25  
GTIN: 4059395008104

Artikel-Nr.: 823334

**Korb Serie Snow nur mit Quersteg**  
für Snow 15, 20 und 25 nur in Verbindung mit Quersteg zu verwenden

GTIN: 4059395008111

Artikel-Nr.: 823335

---

**Quersteg für Snow 20**

für Snow 20, für die Verwendung der Körbe AR080 erforderlich

GTIN: 4059395008159

Artikel-Nr.: 823337

---

**Korbtrenngitter Serie Snow**

Trenngitter für die Körbe AR050 und AR080

GTIN: 4059395008128

Artikel-Nr.: 823339

---

**Bodentrenngitter Serie Snow**

Bodentrenngitter für Snow 15, 20 und 25

GTIN: 4059395008135

Artikel-Nr.: 823340

---

Direkt zum Produkt



Direkt zu den technischen  
Dokumenten



Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | [www.kbs-gastrotechnik.de](http://www.kbs-gastrotechnik.de)