


Transportmiddelen

Product data sheet

Art nr.: 2590 Basiswagen



Gelast profielstaal, gepoedercoat RAL 5007, platform houten plaat, toplaag beukendecor. 2 Zwenk- en 2 bokwielen, TPE rubber, naaf met kogellager. Zwenkwielen met rem, conform EU-norm EN 1757-3 (veiligheidsnorm voor platformwagens).



Technische details:

Totaal draagvermogen (kg)	500
laadvlak lengte (mm)	850
laadvlak breedte (mm)	500
Laadvlakhoogte (mm)	228
Totale lengte (mm)	919
Totale breedte (mm)	509
Totale hoogte (mm)	228
Wielen	TPE
Wielmaat (mm)	160 x 40
Gewicht (kg)	22
Land van herkomst	Duitsland
Garantie (jaren)	10
Douanenummer	44219910
GTIN	4017976025902