



# Product data sheet

Art nr.: 32941 Bijzetwagen

**Transportmiddelen**



Opbouwsysteem: Gelaste stalen buis en profielstaal, gepoedercoat blauw RAL 5007, schroefconstructie. 4 Etages met houten plaat, rand 10 mm hoog en 12 magazijnbakken (LxBxH: 500/450x310x200 mm). Draagvermogen per etage 60 kg. 4 Zwenkwielen, TPE rubber, naaf met kogellager. 2 Stuks met rem, conform de Europese norm EN 1757-3.

## Technische details:



<b>Totaal draagvermogen (kg)</b>	250
<b>laadvlak lengte (mm)</b>	940
<b>laadvlak breedte (mm)</b>	470
<b>Etagehoogten (mm)</b>	285, 540, 795, 1050
<b>Draagvermogen etage (kg)</b>	60
<b>Totale lengte (mm)</b>	1050
<b>Totale breedte (mm)</b>	513
<b>Totale hoogte (mm)</b>	1250
<b>Wielen</b>	TPE
<b>Wielmaat (mm)</b>	125 x 32
<b>Uitvoering</b>	mit Eurokästen
<b>Gewicht (kg)</b>	52
<b>Land van herkomst</b>	Duitsland
<b>Garantie (jaren)</b>	10
<b>Douanenummer</b>	87168000
<b>GTIN</b>	4017976932941