

acer

Acer KA Serie

Acer KA270HAbid

Erweitere Deine Visionen

Wählen Sie mehr Komfort und erleben Sie das Vergnügen, mit den hervorragenden Displays der Acer KA Serie. Die Displays sind augenfreundlich mit kurzen Reaktionszeiten und speziellen Technologien, um Blendungen und Reflexionen zu reduzieren



ComfyView


Technische Spezifikationen

Sichtbare Diagonale	68,6 cm (27,0 Zoll)
Displaygröße (BxH)	597 x 336 mm
max. Auflösung (nativ)	1.920 x 1.080
Seitenverhältnis	16:9
Pixelabstand (PPI)	0,311 mm (81,6)
Panel Typ	VA Panel
Reaktionszeit	4 ms
Helligkeit	300 cd/m ²
Hintergrundbeleuchtung	LED
Acer CrystalBrite	Nein, entspiegeltes Display
Blickwinkel (h/v) CR> 10:1	178°/178°
Blickwinkel (h/v) CR> 5:1	178°/178°
Kontrast - statisch	3000:1
Kontrast - dynamisch	100M:1
Farbdarstellung	16,7 Mio. Farben
Farbraum	72% NTSC
Signaleingang	VGA, DVI, HDMI
Frequenz (H/V)	31-83Khz / 56-76Hz
Bildwiederholfrequenz (max.)	60 Hz

Abmessungen und Gewicht

Geräteabmessung (B x H x T)	614,0 x 465,3 x 200,0 mm
minimale Bautiefe ohne Fuß	23,50 mm
Nettogewicht	4,60 kg
Packmaß	69 x 45,30 x 14,90 cm
Bruttogewicht	6,33 kg
Palettengröße Geräte (H x B x T)	62 St. (220,0 x 114,0 x 129,0 cm)
Containergröße (20'/40')	496 / 1.116

Sonstiges

Bedienelemente	Ein/Aus Taste, Auto/Beenden, links/rechts (</>), Menue/Enter, e (empowering) Key
OSD Sprachen	EN, DE, ES, NL, FR, IT
Umgebungstemperatur Betrieb	0°C bis 40°C
Umgebungsfeuchtigkeit Betrieb	20% bis 80%, nicht kondensierend
Umgebungstemperatur Lagerung	-20°C bis 65°C

Bestellinformation

Modell	KA270HAbid
Produktlinie	Acer KA0 Serie
Bestellnummer	UM.HX3EE.A01
EAN	4713392550188
Lieferumfang	EU + UK Stromkabel (1,5m), VGA Kabel (1,5m), Quick Start Guide

Leistungsaufnahme/Stromversorgung

Stromversorgung	Internes Netzteil
Netzspannung	100 ~ 240V AC, 50/60Hz
On	26,60W
Sleep	0,43W
Off/Standby	0,24W
Energieeffizienz-Klasse	B
Stromverbrauch	47 kWh/Jahr

Fuß/Halterung

Neigewinkel	-5°~15°
VESA Aufnahme	100x100 mm

Normen und Standards

Garantie	36 Monate Carry In
Zertifizierung	MPR-II, Energy Star 7
MTBF	30.000 Std. bei 25°C

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Produkte, ist diese Broschüre ohne Gewähr und kann auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. Die hier dargestellten Abbildungen dienen lediglich der Veranschaulichung einiger Konfigurationen, mit denen dieses Modell erhältlich ist. Die Verfügbarkeit kann von Region zu Region variieren. Acer haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen oder in dieser Broschüre enthaltene Fehler oder Auslassungen. Copyright 2016 Acer Computer GmbH, Deutschland. Alle Rechte vorbehalten. Acer und das Acer-Logo sind eingetragene Warenzeichen der Acer Incorporated. Microsoft und Windows sind eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation. Intel und das Intel-Logo sind Marken der Intel Corporation in den USA und anderen Ländern. Alle sonstigen genannten oder anders erkennbaren Marken, eingetragenen Waren- und/oder Dienstleistungsmarken sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.