

Termékinformációk

26 26 200

Fél-kerek csőrű fogó vágóélel (golyacsőr fogó)

DIN ISO 5745 IEC 60900 DIN EN 60900



⚡ 1000 V   $\angle 40^\circ$ 

- **Elasztikus csúcsok:** Alaktartó csavarodás esetén is
- Csavarodásálló, elasztikus precíziós csúcsok
- Félgömbölyű, hosszú, hegyesen végződő pofák
- Lágú, közép kemény és kemény huzalhoz való vágóélekkel
- Vágóélek plusz induktív edzéssel, vágóél keménység kb. 61 HRC
- 40° lesarkított pofák
- Vanádium elektroacél, kovácsolt, több fokozatban olajban edzett

Általános

Cikkszám	26 26 200
EAN	4003773022855
Fogó	krómozott
Fej	krómozott
Fogantyúk	többkomponensű burkolattal szigetelt, VDE-típusengedély
Súly	204 g
Méret	200 x 56 x 19 mm
Szabvány	DIN ISO 5745 DIN EN 60900 IEC 60900

Műszaki jellemzők

Közép kemény huzal vágási méret (átmérő)	Ø 3,2 mm
Kemény huzal vágási méret (átmérő)	Ø 2,2 mm
Pofa vastagsága (illesztés) (T1)	9,5 mm
Csúcs szélessége (W4)	3,0 mm
Tip Thickness (T2)	2,5 mm
Fogófelület hossza (L4)	23,0 mm
Pofa hossza (L3)	73,0 mm
Fejszélesség (W3)	18 mm
VDE-engedéllyel	igen

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk