

Productinformatie

95 71 445

Staaldraad- en kabelschaar



- Voor staalkabel en rondijzer, Cu- en Al-kabels
- Geschikt voor het scheiden van bovengrondse kabels met trektoelasting
- Hoekige snijkanten maken het knippen van gevlochten staaldraad mogelijk
- Optimale overbrenging voor een grote snijcapaciteit
- Vastgeschroefde snijkop, verwisselbaar
- Gering gewicht
- Benen: aluminium, zeer bestendig
- Meskop: speciaal gereedschapsstaal in bijzondere kwaliteit, stapsgewijs oliegehard

Algemeen

Artikel-nr.	95 71 445
EAN	4003773014522
Kop	gepolijst
Benen	met kunststof bekleed
gewicht	1.083 g
Afmetingen	445 x 130 x 24 mm
REACH conformiteit	bevat SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing

Technische specificaties

Snijdwaarde Cu-kabel, meerdradig	95 mm ²
Snijdwaarde Cu-kabel, fijndradig (diameter)	Ø 10,0 mm
Snijcapaciteiten staaldraad (diameter)	Ø 10,0 mm
Snijcapaciteiten half harde draad (diameter)	Ø 7,0 mm
Snijcapaciteiten ijzer (diameter)	Ø 7 mm
AWG	4 / 0

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen

