

## Termékinformációk

# 98 03 06

- Ergonóm kialakítású optimális 2 komponensű fogantyú a fáradtságkímélő és kézkímélő erőátadáshoz
- Gördülés gátló fogantyúalak
- Króm-vanádium-molibdén acél

## Dugókulcs

Csavarhúzó-fogantyúval

IEC 60900 DIN EN 60900



⚡ 1000 V ⚡

### Általános

Cikkszám	98 03 06
EAN	4003773026099
Fogó	barnított
Fogantyúk	szigetelő hatású, többkomponensű markolat, VDE-engedéllyel
Súly	88 g
Méreték	232 x 30 x 28 mm
Szabvány	DIN EN 60900 IEC 60900

### Műszaki jellemzők

Kulcsnyílás S	6,0 mm
Fogantyúhossz	107 mm
Fejátmérő d	12 mm
Pengehossz	125 mm
VDE-engedéllyel	ja

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk