



Allgemeine Informationen

Materialnummer	79597
Type	Wandleuchte
Produktsegment	Außenleuchte
Thema	sonstige / nicht zuordenbar

Abmessungen

Artikel Höhe (in mm)	285
Artikel Länge (in mm)	75
Nettogewicht (in kg)	0,99 Kilogramm
Artikel Ausladung (in mm)	130

Material & Farbe

Gehäusematerial	Edelstahl
Gehäusefarbe	edelstahl
Glas-/Schirmmaterial	Kunststoff
Glas-/Schirmfarbe	klar, satiniert

Funktionalität

Schalterart	Sensor
Sensorwinkel (in °)	100
Empfindlichkeit min. (in lux)	10
Empfindlichkeit max. (in lux)	200
Brenndauer min. (in sec.)	10
Brenndauer max. (in sec.)	720
Entfernung (in Meter)	6
Funktion	LED tauschbar
Batterie	Nein

Technische Informationen

Schutzart	IP44
Schutzklasse	1
Netzspannung	220-240V,50/60Hz
Betriebsspannung	220-240V,50/60Hz
Dimmbar	Nein
max. Wattage (1)	1X3,7W

Leuchtmittel 1

Lichtfarbe Gesamt	WARM WHITE
Nennlebensdauer (in h)	25000
Zahl der Schaltzyklen	15000
Bemessungsleistung (0,1W Präzision)	3,8
Lichtfarbtoleranz (LED, SDCM)	<6

 LED	 warm WHITE				
1X3.7 W	1X x 320lm				IP44

