

## Rollcart handtrekwagen

draagvermogen 1000 kg, laadvlak  
lengte x breedte 1200 x 800 mm,  
platform van zeefdrukplaat met  
antislippoppervlak, Waterdicht,  
opbouw geen opbouwconstructies,  
onderstel met slag- en krasvaste  
poedercoating in RAL5010  
gentiaanblauw, 4 wielen, wielen met  
lucht-banden



Artikelnummer: 203317

## Rollcart Handtrekwagen

### Draagvermogen 1000 kg

handtrekwagen

- draagvermogen 1000 kg
- laadvlak lengte x breedte 1200 x 800 mm
- laadhoogte 480 mm
- platform van zeefdrukplaat met antislippoppervlak, Waterdicht
- opbouw geen opbouwconstructies
- draaischemelbesturing met kogelkrans
- schardissel met valbeveiliging
- met veiligheidsgreep
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
- 4 wielen
- wielen met lucht-banden
- wielstand rechthoekig
- 5 jaar garantie

|                  |                                      |                     |                          |
|------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------|
| transporttoestel | transportwagen                       | materiaal platform  | zeefdrukplaat            |
| type wagen       | handtrekwagen                        | oppervlak platform  | antislip                 |
| draagvermogen    | 1000 kg                              | platform uitvoering | Waterdicht               |
| constructies     | geen opbouwconstructies              | wagen uitrusting    | excl. uitrusting         |
| lengte laadvlak  | 1200 mm                              | wielen aantal/soort | 4 wielen                 |
| breedte laadvlak | 800 mm                               | banden              | lucht                    |
| laadhoogte       | 480 mm                               | wiellager           | wiellager                |
| materiaal        | staal                                | wielstand           | rechthoekig              |
| hoogte           | 480 mm                               | type rem            | automatische rem         |
| sturing          | draaischemelbesturing met kogelkrans | rem functie         | werkt op de voorwielen   |
| stuurstang       | nee                                  | oppervlak onderstel | m. poedercoating         |
| dissel           | schaardissel met valbeveiliging      | kleur               | gentiaanblauw // RAL5010 |
| veiligheidsgreep | ja                                   | garantie            | 5 jaar                   |
| euronorm         | nee                                  | gewicht             | 68 kg                    |

## Gerelateerde Producten

|        |  |  |
|--------|--|--|
| 203332 |   | trekoog voor handtrekwagen, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar |
| 203333 |  | trekhaak, met bout, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar         |

## Dit past ook bij ...

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 149422 |  | tandwiel takel, trekbelasting 3000 kg, standaardheffing lengte 3 m, aantal kettingbundels 1  |
| 210710 |  | hydraulische palletheffer, draagvermogen 1000 kg, vorklengte 1150 mm, draagbreedte 540 mm, zwenkwielen met rubber-banden, breedte x Ø 50 x 180 mm, vorkrollen met nylon-banden, breedte x Ø 82 x 80 mm |
| 215911 |  | golfkartonnen vouwdoos, Van doos met buitenafdekking van kraftpapier in bruin, recyclebaar, twee golven, lengte x breedte x hoogte binnen 400 x 300 x 270 mm   |
| 221143 |  | beschermhandschoenen, van polyamide jersey in zwart met polyurethaan-coating, handrug van polyamide, ademend en naadloos, afmeting 9   |
| 221309 |  | waarschuwingsvest, conform EN ISO 20471, polyester in neongeel, afmeting eenheidsmaat  |
| 505133 |  | tape, van vinyl in groen/wit, band lengte x breedte 33 m x 50 mm   |
| 529663 |  | kabelbrug, Voor snelheden < 10 km/h, grondelement, breedte x diepte 1200 x 210 mm, overrijdhoogte 65 mm, van gerecycled rubber in zwart, 3 kabelkanalen, 2 x 20 mm, 1 x 45 mm                          |

670524



sjorband, spanband eendelig met zelfborgende ratelhendel, trekkracht 5 t , lengte afzetlint 8000 mm, breedte 50 mm, in oranje