

Dekselvat

hoogte x Ø 520 x 315 mm, inhoud 30 l, voor vaste gevaarlijke stoffen, van polyethyleen, vat / deksel blauw / zwart

Artikelnummer: 208876



Dekselvat

met UN-toelating voor het transport van vaste gevaarlijke stoffen

Dekselvat

- hoogte x Ø 520 x 315 mm
- inhoud 30 l
- met UN-toelating
- voor vaste gevaarlijke stoffen
- van polyethyleen
- vat / deksel blauw / zwart
- met stolpdeksel met afdichting en spanning
- draaggrepen



Technische details

baktype	Vat	plafond	ja
inhoud	30 l	type deksel	stolpdeksel met afdichting en spanning
vorm	rond	geschikt voor levensmiddelen	ja

hoogte	520 mm	geschikt voor gevaarlijke stoffe	vaste gevaarlijke stoffen
diameter boven	315 mm	kleur	blauw
materiaal	polyethyleen	kleur deksel	zwart
recyclebaar	ja	draaginstallatie	draaggrepen
stapelbaar	ja	van bouwtoezicht	UN
nestbaar	nee	gewicht	2 kg
onderrijdbaar	nee		

Dit past ook bij ...

202875		sledesteekwagen, draagvermogen 250 kg, steekplaat breedte x diepte 320 x 250 mm, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw, wielen met massief rubber-banden op kunststof-velg
221105		poetsdoek, 350 doekjes, lengte x breedte 340 x 235 mm, rollen lengte x breedte 1190 m x 235 mm, papierkwaliteit tissue, in blauw
221264		wegweroverall, van polypropyleen in blauw, afmeting XL
222753		wegwerphandschoenen, van nitril in blauw, poeder- en latexvrij, afmeting 9, lengte 240 mm
235631		lekdetectiesysteem, voor opvangbakken, hoogte x diameter 40 x 110 mm
235787		bindmiddel, granulaat, op basis van PU-schuim, antislip en waterafstotend, korrelgrootte 0,13 - 4 mm, opnamecapaciteit 24 l per verpakkingseenheid
235788		bindmiddel, granulaat, korrelgrootte 1 - 3 mm, opnamecapaciteit 16 l per verpakkingseenheid
503884		microvezel-absorptieproduct, levering als doek, lengte x breedte 400 x 500 mm, opnamecapaciteit 124 l per verpakkingseenheid, van polypropyleen
528205		verrijdbaar opstapje, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in lichtgrijs, trede diameter 290 mm, met 3 geveerde wielen
529885		magazijnstelling - complete stelling (basis- en aanbouwveld), hoogte x breedte x diepte 2000 x 2062 x 436 mm, vaklast 80 kg, 2 stellingvelden met elk 5 niveau(s) met Stalen bodem, opstelhoek recht, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, niveaus met corrosiebeschermende zinklaag