

Dekselvat

hoogte x Ø 520 x 315 mm, inhoud 30 l, voor vaste gevaarlijke stoffen, van polyethyleen, vat / deksel blauw / zwart

Artikelnummer: 208876



Dekselvat

met UN-toelating voor het transport van vaste gevaarlijke stoffen

Dekselvat

- hoogte x Ø 520 x 315 mm
- inhoud 30 l
- met UN-toelating
- voor vaste gevaarlijke stoffen
- van polyethyleen
- vat / deksel blauw / zwart
- met stolpdeksel met afdichting en spanning
- draaggrepen



Technische details

| | | | |
|---------|------|------------------------------|--|
| baktype | Vat | plafond | ja |
| inhoud | 30 l | type deksel | stolpdeksel met afdichting en spanning |
| vorm | rond | geschikt voor levensmiddelen | ja |

| | | | |
|----------------|--------------|----------------------------------|---------------------------|
| hoogte | 520 mm | geschikt voor gevaarlijke stoffe | vaste gevaarlijke stoffen |
| diameter boven | 315 mm | kleur | blauw |
| materiaal | polyethyleen | kleur deksel | zwart |
| recyclebaar | ja | draaginstallatie | draaggrepen |
| stapelbaar | ja | van bouwtoezicht | UN |
| nestbaar | nee | gewicht | 2 kg |
| onderrijdbaar | nee | | |

Dit past ook bij ...

| | | |
|--------|---|---|
| 202875 |  | sledesteekwagen, draagvermogen 250 kg, steekplaat breedte x diepte 320 x 250 mm, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw, wielen met massief rubber-banden op kunststof-velg |
| 221105 |  | poetsdoek, tissue, 350 doekjes, lengte x breedte 340 x 235 mm, blauw, rollen lengte x breedte 1190 m x 235 mm |
| 221264 |  | wegweroverall, van polypropyleen in blauw, afmeting XL |
| 222753 |  | wegwerphandschoenen, van nitril in blauw, poeder- en latexvrij, afmeting 9, lengte 240 mm |
| 235631 |  | lekdetectiesysteem, voor opvangbakken, hoogte x diameter 40 x 110 mm |
| 235787 |  | bindmiddel, granulaat, op basis van PU-schuim, antislip en waterafstotend, korrelgrootte 0,13 - 4 mm, opnamecapaciteit 24 l per verpakkingseenheid |
| 235788 |  | bindmiddel, granulaat, korrelgrootte 1 - 3 mm, opnamecapaciteit 16 l per verpakkingseenheid |
| 503884 |  | microvezel-absorptieproduct, levering als doek, lengte x breedte 400 x 500 mm, opnamecapaciteit 124 l per verpakkingseenheid, van polypropyleen |
| 528205 |  | verrijdbaar opstapje, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in lichtgrijs, trede diameter 290 mm, met 3 geveerde wielen |
| 529885 |  | magazijnstelling - complete stelling (basis- en aanbouwveld), hoogte x breedte x diepte 2000 x 2062 x 436 mm, vaklast 80 kg, 2 stellingvelden met elk 5 niveau(s) met Stalen bodem, opstelhoek recht, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, niveaus met corrosiebeschermende zinklaag |