

## Cemo PE-opvangbak

voor 3 x 200 liter vat, opvangvolume 215 l, hoogte x breedte x diepte 330 x 1860 x 660 mm, Gemaakt 3 roosters van polyethyleen in zwart, korkoker

Artikelnummer: 227790



## Cemo Opvangbak

voor 200-liter-vaten

PE-opvangbak

- geschikt voor aquatoxische en bijtende stoffen
- model van de opvangbak ambtelijk toegelaten
- voor 3 x 200 liter vat
- opvangvolume 215 l
- hoogte x breedte x diepte 330 x 1860 x 660 mm
- van polyethyleen in zwart
- Gemaakt 3 roosters van polyethyleen in zwart
- korkoker
- tweezijdig inrijdbaar




## Technische details






opslagtype gevaarlijke stoffen	opvangbak	materiaal	polyethyleen
type opvangbak	PE-opvangbak	kleur	zwart
opvangvolume	215 l	opvangbak uitrusting	rooster
capaciteit	3 x 200 liter vat	materiaal rooster	polyethyleen
geschikt voor gevaarlijke stoffe	aquatoxische en bijtende stoffen	kleur rooster	zwart
bouwwijze (toelating)	model van de opvangbak	inrijdmogelijkheid	tweezijdig

	ambtelijk toegelaten	
hoogte	330 mm	onderbouw vorkkoker
breedte	1860 mm	onderrijdbaar ja
diepte	660 mm	gewicht 23 kg

## Gerelateerde Producten

227800		rooster voor opvangbak, voor opvangbak met 215 l volume, hoogte x breedte x diepte 70 x 600 x 600 mm, van polyethyleen
--------	---	--

## Dit past ook bij ...

200237		oogspoelstation, set bestaande uit: 1 x 500 ml keukenzoutoplossing en 1 x 200 ml pH-neutrale oplossing, spiegel
221309		waarschuingsvest, conform EN ISO 20471, polyester in neongeel, afmeting eenheidsmaat
504444		noodgevallentas met microvezel-absorptieproducten, set 17-delig, opnamecapaciteit 35 l per set, hoes hoogte x breedte x diepte 500 x 500 x 220 mm
508470		EHBO-bord, poster van de Duitse bedrijfsvereniging voor wettelijke ongevallenverzekering (DGUV informatie 204), gebruiksaanwijzing EHBO, wandbord, van kunststof, oppervlak standaard, hoogte x breedte 560 x 400 mm
525732		gevarensymbool, sticker, van folie, hoogte x breedte 20 x 20 mm