

hofs rayonnage pour jantes

rayonnage départ pour jantes de Ø 380 - 480 mm, hauteur x largeur x profondeur 2000 x 1060 x 335 mm, pour jantes de Ø 380 - 480 mm, charge max. par tablette 150 kg, 4 niveaux avec traverses arrondies pour un stockage respectueux des jantes, utilisation bilatéral - possibilité d'installation flexible librement dans la pièce, montants avec revêtement en zinc anti-corrosion, traverses avec revêtement en zinc anti-corrosion

Numéro d'article: 228351



hofs
REGALSYSTEME



hofs Rayonnage pour jantes

Champ de base

rayonnage pour jantes







- rayonnage départ pour jantes de Ø 380 - 480 mm
- système emboîtable
- hauteur x largeur x profondeur 2000 x 1060 x 335 mm
- charge max. par tablette 150 kg
- largeur x profondeur compartiment 1000 x 300 mm
- 4 niveaux avec traverses arrondies pour un stockage respectueux des jantes
- Réglable au pas de 25 mm
- utilisation bilatéral - possibilité d'installation flexible librement dans la pièce
- structure en acier

- montants avec revêtement en zinc anti-corrosion
- traverses avec revêtement en zinc anti-corrosion
- Produit livré démonté
- certifié GS, label de qualité RAL
- 5 années de garantie
- pour votre sécurité : conformément au règlement 108-007 de la DGUV, les rayonnages dont le rapport hauteur/profondeur est supérieur à 5:1 doivent être protégés contre le basculement





Détails techniques

type de meuble	rayonnage	profondeur de compartiment	300 mm
type de rayonnage	rayonnage pour jantes	utilisation	bilatéral
rayonnage modulaire	système emboîtable	type de soubassement	traverses
champ de rayonnage	rayonnage départ	tablette réglable au pas	25 mm
matériau	acier	surface de montant	galvanisé
hauteur	2000 mm	surface de traverses	galvanisé
largeur	1060 mm	exécution couleur	galvanisé
profondeur	335 mm	livraison	démonté
pour diamètre de jante	380-480 mm	certification	GS // label de qualité RAL
charge maxi par tablette	150 kg	garantie	5 années
nombre de tablettes/niveaux	4 pièce	conseil d'utilisation DGUV	fixation nécessaire
largeur de compartiment	1000 mm	Poids	22,576 kg

Accessoires

224257		marqueur pour pneus, couleur d'encre blanc, tige en orange
224258		marqueur pour pneus, couleur d'encre jaune, tige en orange
228344		rayonnage pour jantes, rayonnage suivant pour jantes de Ø 380 - 480 mm, hauteur x largeur x profondeur 2000 x 1010 x 335 mm, pour jantes de Ø 380 - 480 mm, charge max. par tablette 150 kg, 4 niveaux avec traverses arrondies pour un stockage respectueux des jantes, utilisation bilatéral - possibilité d'installation flexible librement dans la pièce, montants avec revêtement en zinc anti-corrosion, traverses avec revêtement en zinc anti-corrosion
228357		écarteur mural pour rayonnage pour jantes, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
228358		double écarteur pour rayonnage pour jantes, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
228429		ancrage de tablette pour rayonnage sans boulons, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion

Cela s'adapte aussi ...

213052		<p>ruban adhésif, couleur standard, en PVC en blanc, bande longueur x largeur 33 m x 50 mm</p>
217213		<p>palette norme européenne, en bois, longueur x largeur 1200 x 800 mm, force statique / dynamique 4000 / 1100 kg, soubassement patins, tablette supérieure ajourés</p>
231461		<p>caisse carton pliante à hauteur réglable, en papier d'herbe (30 %)/carton ondulé (70 %) en marron clair, recyclables à 100 %, 2 ondes, longueur x largeur x hauteur intérieur 305 x 220 x 100 - 150 mm, tablette automatique</p>
991798		<p>panneau, en rouleau à découper, hauteur x longueur 25 x 30000 mm, face arrière magnétique, face avant pour inscription individuelle, en blanc</p>