

reinigungsstation

bio-x C100 XL

vulvolume 100 l, werkoppervlak
hoogte x breedte x diepte 990 x
1450 x 900 mm, draagvermogen 250
kg

Artikelnummer: 236283



reinigungsstation

- reinigingstafel
- voor oplosmiddelvrije onderdelenreiniging
- vulvolume 100 l
- werkoppervlak hoogte x breedte x diepte 990 x 1450 x 900 mm
- tafel hoogte x breedte x diepte 1025 x 1600 x 1050 mm
- draagvermogen 250 kg
- van polyethyleen
- tafel uitgerust met reiniger-eerste vulling en 2 wasborstels
- verwarmbaar tot 41°C
- spanningsverzorging 230 V
- met vorkslaffen
- 10 jaar garantie

Technische details

opslagtype gevaarlijke stoffen	onderdelenreiniger	draagvermogen	250 kg
reinigingstype	reinigungsstation	vulvolume	100 l

type tafel	reinigingstafel	tafel uitrusting	reiniger-eerste vulling en 2 wasborstels
geschikt voor (gebruik)	oplosmiddelvrije onderdelenreiniging	spanningsverzorging	230 V
materiaal	polyethyleen	onderdelenreiniger functie	verwarmbaar tot 41°C
kleur	grijs/blauw	verrijdbaar	nee
hoogte werkvlak	990 mm	onderrijdbaar	ja
breedte werkvlak	1450 mm	onderbouw	vorksloffen
diepte werkvlak	900 mm	garantie	10 jaar
hoogte	1025 mm	WEEE-registratienummer	DE45409363
breedte	1600 mm	WEEE-apparaatsoort	groot apparaat cat. 4
diepte	1050 mm	gewicht	175 kg