

WSM

arceau pour cycles

hauteur x longueur x profondeur 845 x 1000 x 850 mm, 2 emplacements de réglage (utilisation à un côté), pour 64 mm roues larges, structure en tube d'acier (vissé) galvanisé à chaud



Numéro d'article: 240226

arceau pour cycles

- hauteur x longueur x profondeur 845 x 1000 x 850 mm
- 2 emplacements de réglage (utilisation à un côté), pour 64 mm roues larges
- étrier avec largeur de voie 500 mm
- diamètre du tube 18 mm
- structure en tube d'acier (vissé) galvanisé à chaud
- peu encombrant grâce au décalage haut/bas
- avec étrier de réglage très haut
- montants conçu pour un montage en série
- fixation avec équerre de montage au sol

Détails techniques

équipement d'extérieur	supports cycles	équipement montant	œillets en acier, gaine plastique
type de supports cycles	arceau pour cycles	fonction montant	conçu pour un montage en série
hauteur	845 mm	installation	tablette
longueur	1000 mm	type de fixation	équerre de montage au sol
profondeur	850 mm	angle de réglage	90 °
largeur de pneu	64 mm	Surface publicitaire	non

Ø de tube	18 mm	matériau	tube d'acier
nombre d'emplacements de réglage	2	matériau de finition	vissé
utilisation	à un côté	surface de montant	galvanisé à chaud
modèle d'étrier de réglage	très haut	couleur du montant	argent
écartement des roues	500 mm	Poids	19 kg
exécution montant	peu encombrant grâce au décalage haut/bas		