

## Blume Förderanlagen schaar-rollebaan



draagrol van kunststof, baan lengte  
x breedte 3,3 - 8 m x 800 mm

Artikelnummer: 296982



## Blume Förderanlagen Harmonica-rollebaan

schaar-rollebaan

- draagrol van kunststof
- wieldiameter 50 mm
- baan lengte x breedte 3,3 - 8 m x 800 mm
- hoogte 700 - 1100 mm
- asafstand 130 mm
- draagvermogen tussen twee steunen 120 kg
- frame van staal met corrosiebeschermende zinklaag
- met zwenkwielen

### Technische details




transporttechniek	transportbaan	breedte transportgoed tot	900 mm
baantype	schaar-rollebaan	draagvermogen (tussen 2 steunen)	120 kg
baancomponent	baanelement	asafstand	130 mm
roltype	draagrol	framehoogte	700-1100 mm
materiaal rol	kunststof	materiaal frame	staal
diameter rol	50 mm	frameoppervlak	verzinkt

baanlengte	3,3-8 m	onderbouw	zwenkwielen
uittrekbaar	ja	gewicht	193 kg
baanbreedte	800 mm		

## Gerelateerde Producten

297089		verbindingsstuk voor schaar-rollebaan, draagrol van kunststof, baan lengte x breedte 0,4 m x 800 mm
309836		eindaanslag voor schaar-rollebaan, voor baanbreedte 800 mm
588478		eindaanslag voor schaar-rollebaan, voor baanbreedte 800 mm, in-/uitklapbaar

## Dit past ook bij ...

505362		afzetpaal met band, met 1 riem(en), paal diameter 83 mm, lengte 3,7 m, riem in geel/zwart, paal van PVC in zwart
520983		mobiële schaarheftafel, draagvermogen 500 kg, platform lengte x breedte 855 x 500 mm, enkelvoudige schaar van staal met slag- en krasvaste poedercoating in zwart
523822		set vloermarkerapparaten, set bestaande uit: 1 markerapparaat, 1 slagsnoer, 1 accessoire, 1 blik markerpoeder, 1 parkeerplaatsschema, lijnbreedte 30 - 100 mm