

PAVOY ladekast Basis Plus

hoogte x breedte x diepte 800 x 1023 x 600 mm, 8 lade(n), afsluitbaar met cilinderslot, romp met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs

Artikelnummer: 500756



PAVOY Ladekast Basis Plus

met enkelvoudig uittrekelement en rolgeleiding

ladekast






- hoogte x breedte x diepte 800 x 1023 x 600 mm
- 8 lade(n)
- laden hoogte 4x75 mm/4x100 mm
- constructie van plaatstaal
- met greeplijst
- draagvermogen per lade 50 kg
- laden kogelgelagerd, uittrekbaar legbord 85 %
- met uittrekblokkade
- afsluitbaar met cilinderslot
- romp met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs

- front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- GS- en TÜV-getest
- 10 jaar garantie




Technische details

meubeltype	kast	kleur romp	lichtgrijs // RAL7035
type kast	ladekast	kleur voorkant	lichtgrijs // RAL7035
materiaal	plaatstaal	oppervlak romp	m. poedercoating
hoogte	800 mm	oppervlak front	m. poedercoating
breedte	1023 mm	uittrekblokkering	uittrekblokkade
diepte	600 mm	afsluitbaar	ja
kast uitrusting	lades	sluitsysteem	cilinderslot
laden aantal	8 stuks	scheidingswand	nee
laden aantal x hoogte	4x75 mm/4x100 mm	greep	greeplijst
fronthoogte 75 mm	4 stuks	verrijdbaar	nee
fronthoogte 100 mm	4 stuks	certificering	GS // TÜV
draagvermogen lade	50 kg	garantie	10 jaar
uittrekrail lade	kogelgelagerd	gewicht	110 kg
uittrekbare lade	85 %		

Gerelateerde Producten

404286		scheidingsplaat, met 12 vakken, 3 lengteverdelers + 8 scheidingsplaten, hoogte x breedte 100 x 1023 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
404303		Geribbelde kastonderlegger van rubber, breedte 1023 mm, dikte 3 mm, in zwart
404304		geribbelde rubberen mat, breedte x diepte 1023 x 525 mm, dikte 3 mm, in zwart
404307		etiketlijst voor ladekast, breedte 1023 mm, achterzijde magnetisch
500795		bak, met 48 vakken, 40 scheidingswanden, passend voor fronthoogte 75 mm, hoogte x breedte 75 x 1023 mm, met corrosiebeschermende zinklaag

Dit past ook bij ...

147357		milde reinigingspasta, tube met 250 ml inhoud
194847		werkplek-vloerbedekking, metergoed, hoogte x breedte 9 x 900 mm, max. lengte 18300 mm, van PVC met oppervlak met lengteribbels in grijs
520197		gereedschapskist, hoogte x breedte x diepte 200 x 530 x 200 mm, 6 vakken, van staal in hamerslagblauw