

## Hanselifter table élévatrice mobile

force 800 kg, plateforme longueur x largeur 1000 x 515 mm, cisaille simple en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en noir

Numéro d'article: 520985



## Hanselifter Table élévatrice

### Force 800 kg

table élévatrice mobile




- force 800 kg
- plateforme longueur x largeur 1000 x 515 mm
- en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL 5012 bleu clair
- exécution de la levée manuellement par pédale
- cisaille simple en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en noir
- structure acierrigide
- avec poignée
- 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes avec bandage polyuréthane
- longueur x largeur 1330 x 575 mm
- poids 120 kg

## Détails techniques

|                          |                         |                        |       |
|--------------------------|-------------------------|------------------------|-------|
| appareil de levage       | chariot de levage       | matériau               | acier |
| type de table élévatrice | table élévatrice mobile | matériau de plateforme | acier |

|                                  |                         |                          |   |
|----------------------------------|-------------------------|--------------------------|---|
| charge                           | 800 kg                  | soubassement             | 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes |
| longueur de plateforme           | 1000 mm                 | matériau de roulettes    | polyuréthane                                |
| largeur de plateforme            | 515 mm                  | Ø de roue                | 150 mm                                      |
| hauteur de levage (min.)         | 420 mm                  | longueur                 | 1330 mm                                     |
| hauteur de levage (max.)         | 1000 mm                 | largeur                  | 575 mm                                      |
|                                  | 996 mm                  | fonction de pesage       | non   |
| nombre de levées jusqu'à la haut | 40 pièce                | surface de plateforme    | finition peinture époxy                     |
| exécution cisaille               | cisaille simple         | couleur de la plateforme | bleu // RAL 5012                            |
| commande de levage               | manuellement par pédale | surface de ciseaux       | finition peinture époxy                     |
| commande du mécanisme de rouleme | manuel                  | couleur des ciseaux      | noir  |
| poignée                          | poignée                 | Poids                    | 120 kg                                      |

## Cela s'adapte aussi ...

|        |  |  |
|--------|--|--|
| 147738 |   | bac de rétention palettisable PE, pour bidons, volume de rétention 20 l, hauteur x largeur x profondeur 170 x 600 x 400 mm   |
| 521526 |   | dévidoir de ruban adhésif, dévidoir en métal en rouge  |
| 526741 |  | rayonnage - rayonnage complet (élément de départ et 2 éléments suivants), hauteur x largeur x profondeur 2000 x 3068 x 436 mm, charge max. par tablette 150 kg, 3 éléments standard avec 4 niveau(x) chacun avec tablettes en tôle d'acier de qualité, angle d'installation droit, utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural, montants avec revêtement en zinc anti-corrosion, niveaux avec revêtement en zinc anti-corrosion |