

## regalwerk rayonnage à plateaux agglomérés - rayonnage suivant

hauteur x largeur x profondeur 2075 x 1695 x 326 mm, charge maximale par élément 2000 kg / charge max. par tablette 250 kg, 6 niveau(x) avec aggloméré / 5 hauteurs de classeur, utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural, montants avec revêtement en zinc anti-corrosion, traverses avec revêtement en zinc anti-corrosion



[REGALWERK]



Numéro d'article: 525179

## regalwerk Rayonnage sans boulons à plateaux agglomérés

### Rayonnage suivant

regalwerk rayonnage à plateaux agglomérés - rayonnage suivant







- Convient pour salles d'archives
- système emboîtable
- hauteur x largeur x profondeur 2075 x 1695 x 326 mm
- charge maximale par élément 2000 kg / charge max. par tablette 250 kg
- largeur x profondeur compartiment 1695 x 300 mm
- 6 niveau(x) avec aggloméré / 5 hauteurs de classeur
- Réglable au pas de 25 mm
- utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural
- Stabilité élevée grâce aux traverses de raidissement
- structure en acier
- montants avec revêtement en zinc anti-corrosion
- traverses avec revêtement en zinc anti-corrosion
- volume de livraison : rayonnage suivant avec 1 échelle et plateaux conf. à l'offre


- Produit livré avec échelles prémontées pour un montage par emboîtement simple et sans vis
- certifié GS, label de qualité RAL

## Détails techniques





|                                  |  |                                  |  |
|----------------------------------|--|----------------------------------|--|
| type de meuble                   | rayonnage  | stabilité / renfort / entretoise | trav. raidissement   |
| type de rayonnage                | rayonnage à plateaux agglomérés                    | utilisation                      | unilatéral   |
| rayonnage modulaire              | système emboîtable                                 | matériau                         | acier  |
| champ de rayonnage               | rayonnage suivant                                  | équipement rayonnage             | tablettes  |
| convient pour (secteurs)         | salles d'archives                                  | largeur de compartiment          | 1695 mm  |
| hauteur                          | 2075 mm  | profondeur de compartiment       | 300 mm   |
| largeur                          | 1695 mm  | hauteurs de classeurs            | 5 pièce  |
| profondeur                       | 326 mm   | surface de montant               | galvanisé  |
| nombre de tablettes/niveaux      | 6 pièce  | surface de traverses             | galvanisé  |
| charge maxi par tablette         | 250 kg   | exécution couleur                | galvanisé  |
| charge maxi par élément          | 2000 kg  | volume de livraison              | rayonnage suivant avec 1 échelle et plateaux conf. à l'offre |
| type de soubassement             | aggloméré  | livraison                        | prémonté   |
| tablettes / niveaux à hauteur ré | oui  | certification                    | GS // label de qualité RAL                                   |
| tablette réglable au pas         | 25 mm  | Poids                            | 76,41 kg   |
| montage des tablettes / niveaux  | traverse longitudinale suspendue, tablette déposée |                                  |  |

## Accessoires

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 525173 |  | rayonnage à plateaux agglomérés - rayonnage suivant, hauteur x largeur x profondeur 2075 x 875 x 326 mm, charge maximale par élément 2000 kg / charge max. par tablette 250 kg, 6 niveau(x) avec aggloméré / 5 hauteurs de classeur, utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural, montants avec revêtement en zinc anti-corrosion, traverses avec revêtement en zinc anti-corrosion  |
| 525175 |  | rayonnage à plateaux agglomérés - rayonnage suivant, hauteur x largeur x profondeur 2075 x 1005 x 326 mm, charge maximale par élément 2000 kg / charge max. par tablette 250 kg, 6 niveau(x) avec aggloméré / 5 hauteurs de classeur, utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural, montants avec revêtement en zinc anti-corrosion, traverses avec revêtement en zinc anti-corrosion |
| 525177 |  | rayonnage à plateaux agglomérés - rayonnage suivant, hauteur x largeur x profondeur 2075 x 1285 x 326 mm, charge maximale par élément 2000 kg / charge max. par tablette 250 kg, 6 niveau(x) avec aggloméré / 5 hauteurs de classeur, utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural, montants avec revêtement en zinc anti-corrosion, traverses avec revêtement en zinc anti-corrosion |
| 525253 |  | butée centrale, pour rayonnage sans boulons à plateaux agglomérés, largeur 1695 mm, en acier  |
| 525257 |  | butée arrière, pour rayonnage sans boulons à plateaux agglomérés, largeur 1695 mm, en acier   |
| 525258 |  | séparateur à compartiments, pour rayonnage sans boulons, profondeur 300 mm, en acier  |

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 525368 |  | sol en bois pour rayonnage sans boulons à plateaux agglomérés, largeur x profondeur 1695 x 300 mm, épaisseur 16 mm, pour une charge max. par tabl. de 250 kg, le fond est inséré à fleur de lisse, en bois avec finition nature |
|--------|---|---|

## Cela s'adapte aussi ...

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 146193 |  | mini chariot, force 50 kg, avec 3 plateau(x), châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en noir, hauteur x longueur x largeur 1065 x 650 x 360 mm, avec 2 tablettes en fil, 1 tablette en fil, avec bandage caoutchouc |
| 528204 |  | marchepied sur roulettes, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en gris, repose-pied diamètre 290 mm, avec 3 roulettes à ressort  |
| 529925 |  | escabeau de bureau léger, accès à un côté, 4 marche(s) en tôle striée (estrade incl.), hauteur d'estrade 0,85 m, largeur x profondeur 250 x 250 mm, en aluminium   |
| 551468 |  | carton de déménagement, En carton ondulé avec enveloppe extérieure en qualité Kraft liner coloris marron, recyclables à 100 %, 2 ondes, longueur x largeur x hauteur intérieur 585 x 380 x 325 mm, Pour colis jusqu'à 40 kg                  |