

wandasbak

hoogte x diameter 150 x 200 mm,
romp van staal, romp met
corrosiebeschermende zinklaag



Artikelnummer: 526065

Wandasbak





wandasbak

- geschikt voor buiten
- hoogte x diameter 150 x 200 mm
- romp van staal
- romp met corrosiebeschermende zinklaag
- vorm halfrond
- met geperforeerde inzetplaat
- inzetelement asbak inhoud 2 l
- zonder overkapping
- bak afsluitbaar met driekantslot
- wand
- inhoud levering: inclusief pictogramsticker

Technische details

verwijdermiddel	wandasbak	materiaal romp	staal
plaats van toepassing	buiten	oppervlak romp	verzinkt
opstelling	wand	vorm	halfrond
inhoud	2 l	sluitsysteem	driekantslot
hoogte	150 mm	inhoud levering	inclusief pictogramsticker
diameter	200 mm	kleur uitvoering	verzinkt
plafond	nee	gewicht	2,5 kg
afdak	nee		

Dit past ook bij ...

141941		verbodsbord, vloeropsteller, van kunststof in rood, hoogte x breedte x diepte 600 x 275 x 270 mm
369011		container, inhoud 80 l, romp van polyethyleen in groen, hoogte x breedte x diepte 930 x 445 x 520 mm, deksel van polyethyleen in groen, compleet omklapbaar, onderbouw 2 wielen met massief rubber-wielen
376797		beugel, hoogte x lengte x diepte 415 x 2100 x 550 mm, 6 instelplaatsen (gebruik eenzijdig), voor 55 mm brede wielen, constructie van staal (geschroefd) vuurverzinkt
525474		parkbank, hoogte x breedte x diepte 740 x 2000 x 380 mm, 9 zitlatten, zitting van PVC-lijst in groen, zitting hoogte 440 mm, 6-voetonderstel van polypropyleen in groen