

META kantoorstelling - grondveld

hoogte x breedte x diepte 1850 x 1306 x 335 mm, gemakkelijk toegankelijke opbergruimte voor dossiers en werkdocumenten, met 5 ordnerhoogtes, romp in RAL7035 lichtgrijs

Artikelnummer: 593616



Das Lagersystem



META Kantoorinhaakstelling

Basisstelling

kantoorstelling - grondveld

- kliksysteem
- hoogte x breedte x diepte 1850 x 1306 x 335 mm
- vak breedte x diepte 1250 x 300 mm
- draagvermogen legbord 80 kg
- gemakkelijk toegankelijke opbergruimte voor dossiers en werkdocumenten, met 5 ordnerhoogtes
- legborden worden ingestoken en kunnen te allen tijde worden versteld
- M-vormige langsdraager, 5-voudig afgekant en gelast voor hoge




stabiliteit en bescherming tegen verwondingen

- constructie van staal met slag- en krasvaste poedercoating
- zeer stabiel in lengte- en diepterichting door gesloten achter- en zijwanden
- romp in RAL7035 lichtgrijs
- niveaus RAL7035 lichtgrijs
- inhoud levering: basisstelling met 2 staanderframes, achterwand en niveaus zie aanbod
- Leveringstoestand gedemonteerd
- veiligheid wat betreft materiaal, constructie en statica bij bedrijfsmatig gebruik aangetoond door het keurmerk RAL-RG 614/1 (21)
- 5 jaar garantie
- volgens DIN EN 15635 moeten legbordstellingen die 4 keer zo hoog zijn als de stellingdiepte (verhouding 4:1) aan de vloer worden bevestigd en geborgd
- De aangegeven vaklasten gelden bij een gelijkmatig verdeelde belasting
- extra legborden/niveaus zijn leverbaar als accessoire en zijn uit te breiden tot de maximale veldlast

Technische details





meubeltype	stelling	vakbreedte	1250 mm
stellingtype	kantoorstelling	vakdiepte	300 mm
stellingsysteem	kliksysteem	draagvermogen legbord	80 kg
stellingveld	grondveld	achterwand	gesloten
geschikt voor (branches)	kantoren en archiefruimtes	stelling uitrusting	legborden
materiaal	staal	ordnerhoogtes	5 stuks
hoogte	1850 mm	veldlast	1000 kg
breedte	1306 mm	gebruik	eenzijdig
diepte	335 mm	oppervlak legbord	m. poedercoating
legborden / schappen aantal	6 stuks	oppervlak romp	m. poedercoating
legbord-/niveautype	Stalen bodem	levering	gedemonteerd
legborden / niveaus in hoogte ve	ja	certificering	GS // RAL-keurmerk
legborden / niveaus stabiliteit	M-vormige langsdraager // veiligheidsrand	inhoud levering	basisstelling met 2 staanderframes, achterwand en niveaus zie aanbod
kleur romp	lichtgrijs // RAL7035	garantie	5 jaar
kleur bodem	lichtgrijs // RAL7035	gewicht	53,347 kg

Gerelateerde Producten

150070		muurpluggen voor grondstelling, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
150071		ankerpluggenset voor grondstelling, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
150072		ankerpluggenset voor aanbouwstelling, van staal met corrosiebeschermende zinklaag

150122		muurverankering voor inhaakstelling, tot 45 mm verstelbaar, in lichtgrijs
593569		kantoorstelling - aanbouwveld, hoogte x breedte x diepte 1850 x 756 x 335 mm, gemakkelijk toegankelijke opbergruimte voor dossiers en werkdocumenten, met 5 ordnerhoogtes, romp in RAL7035 lichtgrijs
593605		kantoorstelling - aanbouwveld, hoogte x breedte x diepte 1850 x 1006 x 335 mm, gemakkelijk toegankelijke opbergruimte voor dossiers en werkdocumenten, met 5 ordnerhoogtes, romp in RAL7035 lichtgrijs
593627		kantoorstelling - aanbouwveld, hoogte x breedte x diepte 1850 x 1256 x 335 mm, gemakkelijk toegankelijke opbergruimte voor dossiers en werkdocumenten, met 5 ordnerhoogtes, romp in RAL7035 lichtgrijs
593831		legbord voor inhaakstelling, breedte x diepte 1250 x 300 mm, voor een vaklast van 80 kg, uitgerust met lengtekanaal en veiligheidsrand, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
609137		muurpluggen voor aanbouwstelling, van staal met corrosiebeschermende zinklaag

Dit past ook bij ...

146193		miniwagen, draagvermogen 50 kg, met 3 etage(s), onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in zwart, hoogte x lengte x breedte 1065 x 650 x 360 mm, met 2 gaasmanden, 1 gaaslegbord, met rubber-banden
528204		verrijdbaar opstapje, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in grijs, trede diameter 290 mm, met 3 geveerde wielen
529925		lichte kantoortrapladder, trap eenzijdig, 4 trede(n) met traanplaatprofiel (incl. bordes), bordeshoogte 0,85 m, breedte x diepte 250 x 250 mm, van aluminium
551468		Verhuisdoos, Van golfkarton met buitenafdekking van Kraffliner-kwaliteit in bruin, 100 % recyclebaar, twee golven, lengte x breedte x hoogte binnen 585 x 380 x 325 mm, Voor pakketten tot 40 kg