
TECHNISCHES DATENBLATT

Bestell-Nr. 440-2005
Artikel/Modell SARO Haubenspülmaschine Modell
DRESDEN (digital)
GTIN 4017337 042005



-
- Material: (Gehäuse und Spülarm) Edelstahl
 - Türhöhe 400 mm
 - Wasserdichte IP 44 Waschpumpe
 - Spülmittelpumpe, Klarspülerpumpe
 - Druckminderer
 - Spüldauer: 60 / 120 / 180 Sekunden
 - Boiler und Tank Thermostat: digital
 - Max. Geschirrhöhe: ca. 400 mm
 - Max. Glas Höhe: ca. 395 mm
 - Abmessungen Korb 500 x 500 mm
 - Geöffnet haben die Haubenspülmaschinen eine Höhe von 1830 mm
 - Gewicht: 111 kg
 - Maße: B 750 x T 880 x H geschlossen: 1390 mm
 - Inhalt: Boiler: 7,4 / Tank: 58 Liter
 - Temp. Boiler: 85 / Tank: 58 °C
 - Anschluss: 400 V - 50 Hz - 8,6 kW, Heizelement Boiler: 7,5 kW, Heizelement Tank: 6 kW

Ursprung Griechenland
Zolltarifnummer 84221900
Händler Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY

Eingetragen: Kleve HRB 2768 * Geschäftsführer: Walter Spangenberg, Dominique de Charry, Aloys de Charry

ID-Nr. DE 120061194 * St.-Nr. 116/5718/0194 * ILN 4017337000005 * WEEE-Reg.-Nr. DE 58229827