

## VARIOfit Möbelhund® Extra 125/K

Traglast 900 kg, Ladefläche Länge x Breite 600 x 600 mm, Ladehöhe 176 mm, Plattform aus Sperrholz mit Gummibelag, Konstruktion in blau, 4 Lenkrollen, Mit Kunststoff-Bereifung auf Kunststoff-Felge



VE 2 Stück

Artikelnummer: 139181



## VARIOfit Möbelhund® Extra 125/K

Traglast 900 kg

Möbelhund®

- Traglast 900 kg
- Ladefläche Länge x Breite 600 x 600 mm
- Ladehöhe 176 mm
- Länge x Breite 600 x 600 mm
- Plattform aus Sperrholz mit Gummibelag
- Konstruktion in blau
- 4 Lenkrollen
- Rad Ø 125 mm
- Mit Kunststoff-Bereifung auf Kunststoff-Felge
- Naben mit Rollenkorblager

### Technische Details

Transportgerät	Transportroller	Lenkstange	nein
Rollertyp	Transportroller	Rollen Anzahl / Art	4 Lenkrollen
Traglast	900 kg	Bereifung	Kunststoff
Euronorm	nein	Material Felge	Kunststoff
Ladehöhe	176 mm	Radlager	Rollenkorblager

Ladeflächenlänge	600 mm	Rad-Ø	125 mm
Ladeflächenbreite	600 mm	Höhe	176 mm
Material Plattform	Sperrholz	Länge	600 mm
Oberfläche Plattform	mit Gummibelag	Breite	600 mm
Farbe	blau	Gewicht	22 kg