

## Cemo Streugutbehälter Plus3

Inhalt 200 l, Höhe x Länge x Breite  
690 x 890 x 600 mm, Aus GFK  
(glasfaserverstärkter Kunststoff),  
Behälter grün, Deckel orange,  
Wände geschlossen mit  
Entnahmeöffnung, Unterbau  
Staplertaschen

Artikelnummer: 148595



## Cemo GFK-Streugutbehälter Plus3 mit Entnahmeöffnung und Staplertaschen

Streugutbehälter

- Beständig gegen Korrosion und UV-Strahlung
- Inhalt 200 l
- Höhe x Länge x Breite 690 x 890 x 600 mm
- Aus GFK (glasfaserverstärkter Kunststoff)
- Ausgestattet mit Klappdeckel
- Behälter grün, Deckel orange
- Wände geschlossen mit Entnahmeöffnung
- Boden geschlossen
- Unterbau Staplertaschen
- für den Staplertransport geeignet
- Die Anlieferung erfolgt zerlegt

## Technische Details

Außeneinrichtung Winterdienst




Farbe Deckel orange

Winterdienst	Streugut-Handling	Euronorm	nein
Behältertyp	Streugutbehälter	Wandkonstruktion	geschlossen
Inhalt	200 l	Wand Ausstattung	Entnahmeöffnung
Höhe	690 mm	Bodenkonstruktion	geschlossen
Länge	890 mm	Lebensmittelgeeignet	nein
Breite	600 mm	Beständigkeit	gegen Korrosion und UV-Strahlung
Form	rechteckig	unterfahrbar	ja
Material	GFK (glasfaserverstärkter Kunststoff)	Unterbau	Staplerfaschen
Farbe	grün	Transport	Staplertransport
Deckel	ja	Anlieferung	zerlegt
Deckeltyp	Klappdeckel	Gewicht	14 kg

## Zubehör

775078 Vorhängeschloss für Streugutwagen

## Dazu passt auch ...

369022		Mülltonne, Inhalt 80 l, Korpus aus Polyethylen in grau, Höhe x Breite x Tiefe 930 x 445 x 520 mm, Deckel aus Polyethylen in grau, komplett umklappbar, Unterbau 2 Räder mit Vollgummi-Bereifung
527157		Handfeger-Set, mit Rosshaarborsten, Schaufel Breite x Tiefe 230 x 220 mm, Arbeitsbreite 200 mm, Holz-Stiel
530286		Schneeschaufel, Schaufel aus GFK (glasfaserverstärkter Kunststoff), Besen mit Aluminiumkante