

Spanngerät

für Polyesterband, für Bandbreite 13 - 19 mm

Artikelnummer: 208430



Spanngerät

für Polyester- und Komposit-Umreifungsbänder

Spanngerät

- für Polyesterband
- für Bandbreite 13 - 19 mm

Technische Details

Verpackungstyp	Verpackungswerkzeug	für Bandbreite	13-19 mm
Werkzeugtyp	Umreifungssystem	Set	nein
Verpackungsart	manuell	Gewicht	1 kg
für Umreifungsbandart	Polyester		

Zubehör

100119



Abrollgerät, für Polyesterband, für Bandbreite 13 - 19 mm, für Rollen mit 76 mm Kern, in schwarz

105288		Abrollgerät, für Polyesterband, für Bandbreite 16 mm, für Rollen mit 76 mm Kern, Unterbau 2 Räder, in rot
105289		Abrollgerät, für Polyesterband, für Bandbreite 19 mm, für Rollen mit 76 mm Kern, Unterbau 2 Räder, in rot
141692		Metallklemmen für Polyester- und Kompositband, passend für Bandbreite 13 mm, phosphatiert
141693		Metallklemmen für Polyester- und Kompositband, passend für Bandbreite 16 mm, phosphatiert
141694		Metallklemmen für Polyester- und Kompositband, passend für Bandbreite 19 mm, phosphatiert
208434		Kompositband, Länge x Breite 1100 m x 13 mm, Rollenkerne Ø 200 mm, bis zu einer Kraffteinwirkung von 3000 N reißsicher, Oberfläche mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung
208435		Kompositband, Länge x Breite 850 m x 16 mm, Rollenkerne Ø 200 mm, bis zu einer Kraffteinwirkung von 4250 N reißsicher, Oberfläche mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung
208436		Kompositband, Länge x Breite 600 m x 19 mm, Rollenkerne Ø 200 mm, bis zu einer Kraffteinwirkung von 4550 N reißsicher, Oberfläche mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung
208450		Metallklemmen für Polyester- und Kompositband, passend für Bandbreite 13 mm, mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
208451		Metallklemmen für Polyester- und Kompositband, passend für Bandbreite 16 mm, mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
208452		Metallklemmen für Polyester- und Kompositband, passend für Bandbreite 19 mm, mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
208719		Abrollgerät, für Polyesterband, für Bandbreite 13 mm, für Rollen mit 76 mm Kern, Unterbau 2 Räder, in rot
509625		Polyester-Umreifungsband, Länge x Breite 1100 m x 13 mm, Rollenkerne Ø 76 mm, bis zu einer Kraffteinwirkung von 3750 N reißsicher, Erhöhte Stabilität durch verleimte Fäden
509626		Polyester-Umreifungsband, Länge x Breite 850 m x 16 mm, Rollenkerne Ø 76 mm, bis zu einer Kraffteinwirkung von 4500 N reißsicher, Erhöhte Stabilität durch verleimte Fäden
509627		Polyester-Umreifungsband, Länge x Breite 600 m x 19 mm, Rollenkerne Ø 76 mm, bis zu einer Kraffteinwirkung von 5500 N reißsicher, Erhöhte Stabilität durch verleimte Fäden

Dazu passt auch ...

216108		Kantenschutzleiste, Aus Karton in braun, zu 100 % recycelbar, Schenkelmaß 35 x 35 mm, Länge 1600 mm, Materialstärke 3 mm
221381		Schutzhandschuhe, aus Nitril in grau/schwarz mit Nitril-Beschichtung, nahtlos, Größe 9
223711		Kugelschreiber, Schreibfarbe blau, Strichstärke 0,32 mm, Schaft in transparent
227306		Sicherheitscutter, federbelastete Trapezklinge mit automatischem Klinsenrückzug, Klingenslänge 58 mm, mit Ersatzklingenmagazin
531546		Paletten-Schutzfolie, Länge x Breite 1600 x 1200 mm, Aus 25 µm starkem Polyethylen, In transparent