

META

Profillagerregal

MULTIPAL

Grundfeld, Nutzung beidseitig, Höhe x Breite x Tiefe 3300 x 2700 x 1400 mm, max. Vertikallast 1135 kg, max. seitlich anliegende Last 200 kg, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Traversen mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL2001 Rotorange

Artikelnummer: 225884



META Profillagerregal MULTIPAL

für die stehende Schwergutlagerung

META Profillagerregal MULTIPAL

- Grundfeld
- Nutzung beidseitig
- geeignet für die stehende Lagerung von z. B. schweren Profilhölzern, Leisten oder Paneele
- Schraubsystem
- Höhe x Breite x Tiefe 3300 x 2700 x 1400 mm
- max. Vertikallast 1135 kg
- max. seitlich anliegende Last 200 kg
- Konstruktion aus Stahl
- Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- Traversen mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL2001




Rotorange

- Lieferumfang: 2 Ständerrahmen, 5 Holme, Kleinteile, Befestigungsmaterial
- Die Anlieferung erfolgt zerlegt
- 5 Jahre Garantie
- Regale mit anlehenden Lasten müssen gegen Kippen gesichert werden




Technische Details

Möbeltyp	Regal	Vertikallast	1135 kg
Regaltyp	Profillagerregal	Material	Stahl
Regalsystem	Schraubsystem	Oberfläche Ständer	verzinkt
Regalfeld	Grundfeld	Oberfläche Traversen	pulverbeschichtet
geeignet für (Produkt/Material)	stehende Lagerung von Profilhölzern, Leisten oder Paneelen	Farbe Traversen	rotorange // RAL2001
Höhe	3300 mm	Farbe Ausführung	rotorange/verzinkt // RAL2001
Breite	2700 mm	Lieferumfang	2 Ständerrahmen // 5 Holme // Kleinteile // Befestigungsmaterial
Tiefe	1400 mm	Garantie	5 Jahre
Nutzung	beidseitig	Anlieferung	zerlegt
Feldlast	1135 kg	Nutzungshinweis Regalsicherung	Regale mit anlehenden Lasten müssen gegen Kippen gesichert werden
max. seitlich anliegende Last	200 kg	Gewicht	140,83 kg

Zubehör

225878		Trennarm, Für Profillagerregal, Länge 500 mm, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Lieferumfang: inklusive Befestigungsmaterial
225879		Trennarm, Für Profillagerregal, Länge 750 mm, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Lieferumfang: inklusive Befestigungsmaterial
225880		Trennbügel, Für Profillagerregal, Höhe 800 mm, Aus Stahl mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in RAL2001 Rotorange

Dazu passt auch ...

213052		Klebeband, Standardfarbe, aus PVC in weiß, Band Länge x Breite 33 m x 50 mm
217213		EUR-Tauschpalette, aus Holz, Länge x Breite 1200 x 800 mm, Traglast statisch / dynamisch 4000 / 1100 kg, Unterbau Kufen, Oberdeck durchbrochen
231461		Höhenvariabler Faltpapierkarton, aus Graspapier (30 %)/Wellpappe (70 %) in hellbraun, zu 100 % recycelbar, 2-wellig, Länge x Breite x Höhe innen 305 x 220 x 100 - 150 mm, Automatikboden

991798



Schild, Rollenware zum Zuschneiden, Höhe x Länge 25 x 30000 mm, Rückseite magnetisch, Front zur individuellen Beschriftung, in weiß