

Treston

ESD-Rollregal für Sichtlagerkästen

Höhe x Breite x Tiefe 1630 x 780 x 715 mm, Feldlast 300 kg, 8 Ebene(n) mit Schienen für Sichtlagerkästen, Nutzung beidseitig, Ständer mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau



TRESTON

5 YEARS WARRANTY



Artikelnummer: 230181



ESD-Rollregal für Sichtlagerkästen

- Höhe x Breite x Tiefe 1630 x 780 x 715 mm
- Feldlast 300 kg
- 8 Ebene(n) mit Schienen für Sichtlagerkästen
- Nutzung beidseitig
- Höhenverstellbarer Schiebegriff auf jede Körpergröße einstellbar für ein leichtes verfahren
- Konstruktion aus Stahl
- Ständer mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Unterbau mit 4 Lenkrollen für ein besonders wendiges Verfahren. 2 Lenkrollen mit Feststellern
- 5 Jahre Garantie



Technische Details

Möbeltyp	Regal	Böden / Ebenen Anzahl	8 Stück
Regaltyp	Rollregal	Böden- / Ebenentyp	Schienen für Sichtlagerkästen
Material	Stahl	Griff	höhenverstellbarer Schiebegriff
elektrisch leitend	ja	Unterbau	4 Lenkrollen
Höhe	1630 mm	Oberfläche Ständer	pulverbeschichtet
Breite	780 mm	Farbe Ständer	lichtgrau // RAL7035
Tiefe	715 mm	Farbe Ausführung	lichtgrau // RAL7035
Regal Ausstattung	höhenverstellbarer Schiebegriff	Garantie	5 Jahre
Feldlast	300 kg	Gewicht	55,2 kg
Nutzung	beidseitig		

Zubehör

230147		ESD-Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 75 x 105 x 165 mm, Aus Polypropylen in schwarz
230149		ESD-Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 105 x 149 x 192 mm, Aus Polypropylen in schwarz
230150		ESD-Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 130 x 149 x 250 mm, Aus Polypropylen in schwarz
230155		ESD-Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 156 x 186 x 300 mm, Aus Polypropylen in schwarz

Dazu passt auch ...

216909		Antistatischer Flachbeutel, Aus Polyethylen in rosa, Stärke 100 µm, Länge x Breite innen 400 x 300 mm
221146		Schutzhandschuhe, aus Polyamid in weiß, atmungsaktiv und nahtlos, Größe 9