

# Technisch specificatieblad

## Galvanisch verzinkte stalen bocht, zonder schroefdraad

Artikelnr. 2046813



90°-bocht met aangevormde mof, voor elektro-installatiebuis volgens EN 61386-1. Met braamvrije binnenwand.



St	Staal
G	galvanisch verzinkt

### Stamgegevens

Bestelnr.	2046813
Type	SBN50 G
Dimensie	ø50mm
Materiaal	staal
Materiaal-afk.	St
Oppervlak	galvanisch verzinkt
Oppervlak volgens DIN	DIN EN 12329
Oppervlak afk.	G
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	5,00 Stuk
Gewicht	111,80 kg/100 st.


# Technisch specificatieblad

Galvanisch verzinkte stalen bocht, zonder schroefdraad

Artikelnr. 2046813



## Technische gegevens



Afmeting A	131,00 mm
Afmeting B	358,00 mm
Afmeting D	54,00 mm
Afmeting M	M50
Afmeting R	200,00 mm
Afmeting d	51,00 mm
Afmeting t	1,50 mm
Afmeting l	60,00 mm
Uitvoering	plug
Afmetingen	50
Voor buisdiameter nominaal	50,00 mm
Flexibel	<input type="checkbox"/>
Halogeenvrij	<input type="checkbox"/>
Met inspectieopening en deksel	<input type="checkbox"/>
Met mof	<input checked="" type="checkbox"/>
Oppervlak gepolijst	<input type="checkbox"/>
Oppervlak geborsteld	<input type="checkbox"/>
Hoek van de bocht	90,00 °
Tweedelig	<input type="checkbox"/>