


Technisch specificatieblad

Bedradingskoker VF 40, flexibel

Artikelnr. 6132610



Flexibele bedradingskoker voor de horizontale en verticale installatie in de schakelkast.

Directe wandmontage via de geïntegreerde vloerperforatie (met dubbelzijdige kleefband als montagehulp). Moeilijk ontvlambaar en zelfdovend na verwijdering van een inwerkende vlam. De lamellen in het bodemdeel van het kanaal kunnen zonder gereedschap uitgebroken worden.



PP Polypropyleen

Producttekst normen	Getest volgens NEN-EN-IEC 50085-2-3.
Producttekst inhoud pakket	Bodemdeel en deksel in de set.

Stamgegevens

Bestelnr.	6132610
Type	VF 40KB rws
Kleur	zuiver wit
RAL-nummer	9010
Materiaal	Polypropyleen
Materiaal-afk.	PP
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	2 Stuk
Gewicht	8,00 kg/100 st.

Technische gegevens

Lengte	500,00 mm
Breedte	45,00 mm
Zijhoogte	48,00 mm
Diameter	40,00 mm
Uitvoering van de zijwand	gesleufd
Type bevestiging	Zelfklevend en met bodemperforatie
Flexibel	<input checked="" type="checkbox"/>
Kruipstroomvast	<input checked="" type="checkbox"/>
Met bovenstuk	<input type="checkbox"/>
Nuttige doorsnede	1.440,00 mm ²
Halogeenvrij	<input checked="" type="checkbox"/>
Sleufafstand	13,00 mm
Sleufbreedte	8,00 mm
zelfblussend	<input checked="" type="checkbox"/>