

## Luna Deco 30 16lm 3000K Ra>80 Dimbaar, afhankelijk van driver

Artikelcode: 630014  
 EAN: 7021986300147



### Elektrisch

System wattage: 3W  
 Spanning: 24V

### Lichttechniek

Soort lichtbron: LED  
 Luminous flux: 16lm  
 Werkzaamheid: 5 lm/W  
 Kleurtemperatuur: 3000K  
 Kleurweergave (CRI): Ra>80  
 MacAdams factor: SDCM: 3  
 levensduur: L80/B20>50,000  
 Lichtverdeling: Indirect  
 Optiek: Lens  
 Fotobiologische veiligheid: RG 0

### Controle/dimmen

Type: Dimbaar, afhankelijk van driver

### Bescherming

Isolatieklasse: Klasse III  
 Maximale belasting: 500 kg

### Energie en goedkeuringen

Bevat een lichtbron met energieklasse: G

### Materiaal en afwerking

Behuizing: Aluminium en roestvrij staal  
 Materiaal afdekking: Acrylaat (PMMA)

### Montage/Aansluiting



Montage: Inbouw, Buiten  
 Module: 30  
 Kabel: Kabel 1m

### Afmetingen

Lengte (mm) L: 51  
 Breedte (mm) W: 60  
 Hoogte (mm) H: 51  
 Diepte (D): 51  
 Cut-out (mm): 40  
 Gewicht (kg) bruto/netto: 0.42 / 0.382

### Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 135 x 85 x 65



7 0 2 1 9 8 6 3 0 0 1 4 7