

RUSH+

DIE ZUSÄTZLICHE INDIVIDUALISIERUNG

Das Modell RUSH+ glänzt durch ein extrem sportliches Design dank der sehr weichen und mehrschichtigen Bügel, welche personalisierbar sind.

 **PLATINUM**



RUSHPPSI



RUSHPPSF




Zwei-farbige Bügel und doppelschichtiges Material
- Schwarz/grau (Version Twilight)
- Schwarz/rot (Klare und rauchfarbene Version)

Außerdem erhältlich in:
- Blau/schwarz
- Grün/schwarz
- Gelb/schwarz
- Orange/schwarz
(ab einer Bestellung von 300 Stück)



Rutschfester Nasensteg



Version mit Schaumstoff und Kopfband sind optional



RUSHPTWI



RUSHKITFS
Kit Schaumstoff und Kopfband



26 g

Personalisierung auf dem Modell RUSH+:

Logo auf der Scheibe, Bügelfarben...













Informationen und Bedingungen: : marketing@bolle-safety.com

- + OBERER SCHUTZ**
- + BESCHICHTUNGEN  PLATINUM ()**
- + MEHRSCICHTIGE, SEHR WEICHE BÜGEL**
- + RUTSCHFESTER NASENSTEG**
- + ZWEIFARBIGE BÜGEL JE NACH VERSION**

bolle
SAFETY

RUSH+

DIE ZUSÄTZLICHE INDIVIDUALISIERUNG

MODELL	AUSFÜHRUNGEN	BEZEICHNUNGEN	KENNZEICHNUNG DER GLÄSER	KENNZEICHNUNG DES GESTELLS	BESCHICHTUNGEN
RUSH+	 Klar	RUSHPPSI	2C-1,2  1 FT KN €€	 EN166 FT €€	Kratzfest / Beschlagfrei 
	 Rauchglas	RUSHPPSF	5-3,1  1 FT KN €€	 EN166 FT €€	Kratzfest / Beschlagfrei 
	 Twilight	RUSHPTWI	5-2  1 FT KN €€	 EN166 FT €€	Kratzfest / Beschlagfrei 
	Kit Schaumstoff und Kopfband	RUSHKITFS	-	-	

KENNZEICHNUNG DER GLÄSER

Symbole der optischen Klasse:

1. Dauerarbeiten

Symbole für mechanische Festigkeit:

F. Stoß mit geringer Energie, hält einer 6 mm großen und 0,86 g schweren Kugel mit einer Aufprallgeschwindigkeit von 45 m/s stand

T. Das Festigkeitssymbol gefolgt von Buchstabe T gestattet eine Verwendung bei sehr hoher Aufprallenergie und unter Extremtemperaturen.

Andere Symbole:

K. Festigkeit der Oberfläche gegen Beschädigung durch Feinpartikel

N. Beständigkeit gegen Beschlagen (optional)

€€ Europäische Norm  Herstellerkennzeichnung

DIE GRUNDNORMEN

EN 166 : Gewährleistung der minimalen Beständigkeit gegen übliche Risiken (Herunterfallen, Verfall durch Lichteinstrahlung, Korrosion, Wärme etc.)

F. Stoß mit geringer Energie, hält einer 6 mm großen und 0,86 g schweren Kugel mit einer Aufprallgeschwindigkeit von 45 m/s stand

T. Das Festigkeitssymbol gefolgt von Buchstabe T gestattet eine Verwendung bei sehr hoher Aufprallenergie und unter Extremtemperaturen.

€€ Europäische Norm  Herstellerkennzeichnung

Die CE-Zulassungszertifikate der Bollé Safety-Erzeugnisse sind auf anfrage erhältlich.

TECHNOLOGIE

B-TWILIGHT

Die neue B-twilight-technologie bietet die Vorteile der ESP-technologie mit einer doppelten antibeschlag-Beschichtung der linsen (innen und außen), die auch unter den extremsten Bedingungen den Beschlag verhindern. Für geringe lichtdurchlässigkeit entwickelt, sorgt für einen besseren Kontrast. Der transmissionsgrad ist perfekt für arbeiten im Freien geeignet, insbesondere in der Morgen- oder abenddämmerung. B-twilight filtert 76 % des blauen lichts.

PLATINUM

Diese auf beiden Seiten der linsen aufgetragene Dauerbeschichtung verleiht ihnen eine hohe kratzfestigkeit (1,4 cd/m²), eine hohe widerstandsfähigkeit gegen die aggressivsten chemischen produkte und verzögert das auftreten von beschlag nach 2 minuten. Die innovation PLATINUM® gewährleistet den augen unter allen umständen und jederzeit eine hohe sicherheit.

REINIGUNG UND LAGERUNG

PFLERGE: Die Scheiben sollten regelmäßig mit Seifenwasser oder einer optischen Reinigungslösung oder einer leicht alkohol-basierenden Lösung gesäubert werden.

INSTANDHALTUNG: Zerkratze bzw. beschädigte Scheiben müssen durch ein komplett neues produkt ausgetauscht werden. Wenn das gestell abgenutzt ist, dann sollte die gesamte brille gewechselt werden. Nach jeder Nutzung wird empfohlen, die brillen in einem etui aufzubewahren.

LAGERUNG: Zwischen 5 bis 40°, Luftfeuchtigkeit < 90%.

VERPACKUNGSEINHEIT UND BARCODE EAN13

	RUSHPPSI	RUSHPPSF	RUSHPTWI	KITRUSHFS
Individuelle Plastikverpackung	3660740007041	3660740007058	3660740007065	3660740006488
Schachtel mit 10 Schutzbrillen	3660740107048	3660740107055	3660740107062	3660740106485
Karton mit 240 Schutzbrillen	3660740207045	3660740207052	3660740207069	3660740206482

BESONDERHEITEN

GLÄSER	PC - 2,2 mm - Kurve 9
GESTELL	PC
BÜGEL	PC + TPR
KOPFBAND	TBC
SCHAUMSTOFFFRAND	SBR
AUSWECHSELBARE LINSE	Nein



Bilder ohne Gewähr

23/10/2013

Europe Bollé Safety
95 rue Louis Guérin
69100 Villeurbanne - France
Tél. : 00 33 (0) 4 78 85 23 64
Fax : 00 33 (0) 4 78 85 28 56
contact@bolle-safety.com

bolle-safety.com

U.K. Bollé Safety
Unit C83 - Barwell Business Park Leatherhead Road - Chessington
Surrey - KT9 2NY
Tél. : 00 44 (0)208 391 4700
Fax : 00 44 (0)208 391 4733
e-mail : sales@bolle-safety.co.uk

bolle
SAFETY