

Artikelnummer: 195798

Kurzbeschreibung: Luchtreiniger en luchtbevochtiger IDEAL AP35 H, voor ruimteafmetingen 25-45 m², B 430 x D 275 x H 548 mm, B 430 x D 548 mm.

Langbeschrijving: Luchtreiniger en luchtbevochtiger IDEAL AP35 H, voor ruimteafmetingen 25-45 m², B 430 x D 275 x H 548 mm, B 430 x D 548 mm.: De luchtreiniger en luchtbevochtiger IDEAL AP35 H filtert de lucht in ruimtes tussen 25 en 45 m². Het apparaat zorgt voor schone en aangename ademlucht en bevordert het welzijn van uw medewerkers. Met zijn compacte afmetingen van B 430 x D 275 x H 548 mm neemt dit praktische apparaat weinig ruimte in beslag. De IDEAL AP35 H filtert fijn stof en andere schadelijke deeltjes en geuren uit de lucht. Het is geschikt voor mensen met een allergie en werkt met een krachtige HEPA en een deodorant filter. De lucht optimalisator heeft een koud verdampingssysteem met afneembare watertank. Op deze manier bestrijdt de IDEAL AP35 H droge binnenlucht, zoals die wordt geproduceerd door verwarming in het koude seizoen. De luchtreiniger en luchtbevochtiger werkt geruisloos en bespaart energie. De filterunit scoort ook met zijn hoge bedieningsgemak: u schakelt de verschillende modi ongecompliceerd en intuïtief in via het multifunctionele paneel. U heeft de keuze tussen handmatige of automatische bediening, die gebaseerd is op een functioneel sensorsysteem. Het apparaat geeft de actuele luchtkwaliteit aan door middel van uitschakelbare lichtelementen en past het reinigings- en bevochtigingsvermogen in de automatische modus dienovereenkomstig aan.

- Filtert de ademlucht van verontreinigende stoffen en onzuiverheden, bijv: fijn stof, stuifmeel, schimmelsporen, sigarettenrook, chemische dampen en uitlaatgassen
- Verwijdert onaangename geuren en bevochtigt de lucht
- Geschikt voor mensen met een allergie
- Met HEPA- en deodorantfilter en koud verdampingssysteem
- Voor kamers met een vloeroppervlak tussen 25 en 45 m².
- Afneembaar waterreservoir: 2,5 l.
- Vermogen: reiniging tot max. 300 m³/h, bevochtiging 300 ml/h, eenheid 4 tot 25 W
- Multifunctioneel paneel voor automatische of handmatige bediening
- 6 ventilatorstanden
- nachtmodus
- Geeft aan dat het filter moet worden vervangen.
- Economisch stroomverbruik
- Laag geluidsniveau: 26 - 52 dB
- Afmetingen: B 430 x D 275 x H 548 mm.
- gewicht: 9,5 kg

