



Hauptmerkmale

Produktbereich	Thorsman
Produkt- oder Komponententyp	Nageldübel
Kurzbezeichnung des Geräts	TPS
Geliefertes Zubehör	Schraube
Bohrdurchmesser	6 mm
Minimale Bohrtiefe	42 mm
Schraubendurchmesser	3,5 mm

Zusatzmerkmale

Farbton	Klar
Material	Nagelstecker: PA (Polyamid) Schraube: Stahl galvanisiert
Praktische Belastungsfähigkeit	Scherung: 0,4 kN für Beton C25 (Sicherheitsfaktor: 4,5) Auszugslast: 0,2 kN für Beton C25 (Sicherheitsfaktor: 6) Scherung: 0,4 kN für fester Ziegel (Sicherheitsfaktor: 4,5) Auszugslast: 0,2 kN für fester Ziegel (Sicherheitsfaktor: 6) Scherung: 0,1 kN für Beton mit niedriger Dichte 500 und Blähton (Sicherheitsfaktor: 4,5) Auszugslast: 0,07 kN für Beton mit niedriger Dichte 500 und Blähton (Sicherheitsfaktor: 6)
Dicke	0...5 mm Befestigung
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-40...80 °C
Durchmesser	10 mm
Länge	60 mm

Montage


Menge pro Satz	Satz à 100
Produktgewicht	0,0038 kg

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	1,0 cm
VPE 1 Breite	1,0 cm
VPE 1 Länge	6,0 cm
VPE 1 Gewicht	3,71 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	100
VPE 2 Höhe	5,8 cm
VPE 2 Breite	7,6 cm
VPE 2 Länge	11,8 cm
VPE 2 Gewicht	372,0 g

Nachhaltigkeit

EU-RoHS-Richtlinie

Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)  [EU-RoHS-Deklaration](#)

Umweltproduktdeklaration

 [Produktumweltprofil](#)

Vertragliche Gewährleistung

Garantie

18 months