

LED, Sockel BA 9s, 24 V, grün, LED



Beschreibung

Technische Daten

> Allgemein

| | |
|-------------------------|---------|
| Farbe des Leuchtmittels | grün |
| Form des Bundes | rund |
| Arbeitstemperatur, min. | -30 °C |
| Arbeitstemperatur, max. | 60 °C |
| Lagertemperatur, min. | -35 °C |
| Lagertemperatur, max. | 100 °C |
| beleuchtbar | ja |
| Leuchtmittel | LED |
| Leuchtmittelfassung | BA9s |
| Verpackungseinheit | 5 Stück |
| Nettogewicht | 3,8 g |
| MOQ Auftrag | 5 Stück |
| RoHS konform | ja |
| REACH konform | ja |

Direkte Links

> [RAFI eCatalog](#)

> Einbaumaße

| | |
|-----------------|----------|
| Außenmaß Länge | 25 mm |
| Außenmaß Breite | 10,95 mm |
| Außenmaß Höhe | 10,95 mm |
| Maß des Bundes | 9,8 mm |

> Elektrische Kennwerte

| | |
|---|---------|
| Betriebsspannung des Leuchtmittel, max. | 24 V |
| Spannungsart | AC / DC |
| Betriebsstrom des Leuchtmittel, max. | 15 mA |