

Festo AG & Co. KG

8030823

Magnetspule

VACF-A-A1-7

[Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie hier!](#)

Festo Datenblatt

| Merkmal | Eigenschaft |
|------------------------------------|---|
| Einbaulage | beliebig |
| Einschaltdauer | 100% |
| Isolierstoffklasse | H |
| Spulenkennwerte | 48 V DC: 2,8 W |
| Zulässige Spannungsschwankungen | +/- 10 % |
| Zertifikat ausstellende Stelle | DNVGL-TAA000011J |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung |
| Schutzart | IP65 |
| Umgebungstemperatur | -20 - 50 °C |
| Maritime Klassifizierung | siehe Zertifikat |
| Elektrischer Anschluss | nach EN 175301-803 Anschlussbild Form A nach EN 175301-803 |
| Befestigungsart | mit Rändelmutter |
| Werkstoffhinweis | RoHS konform |
| Werkstoff Gehäuse | PA Stahl |
| Werkstoff Magnetspule | Kupfer Stahl Thermoplast |
| Werkstoff Wicklung | Kupfer |