

## TECHNISCHES DATENBLATT

### iO+ smart

Luftbehandler – mobil

#### Merkmale

- Abbau von Viren und Bakterien zu 99,9% in 30 Min.
- Raumgröße/Volumen: bis 75 m<sup>2</sup> / 190 m<sup>3</sup>
- Ideal für Allergiker
- Hochleistungs-Gleichstromlüfter mit geringem Energieverbrauch, langlebig
- Nachtmodus, leise und komfortabel
- Intelligenter Sensor zur Erfassung und Anpassung der Reinigung
- Anreicherung der Raumluft durch negative Ionen zur Leistungssteigerung
- Keine HEPA Filter, dadurch sehr geringe Folgekosten
- Einfache Wartung und Bedienung



Abb. 1: Ansicht iO+ smart schwarz / weiss

#### Nachfolgende Sicherheitsnormen / Expertenempfehlungen kommen zur Anwendung (Auszug\*):

Bauartzertifizierung TÜV Rheinland 1111252199  
 Photobiologische Sicherheit EN 62471  
 Haushaltsgerätenorm EN 60335-1 & EN 60335-2  
 Anforderung an mobile Luftreiniger VDI-EE 4300-14  
 Geräuschkennwerte DIN 12102  
 EMV-Sicherheit  
 RoHS / REACH  
 CE, GS

#### Technische Daten iO+ smart

Artikelnummer	0010010003 weiss 0010010004 schwarz
Raumgröße / Volumen	75 m <sup>2</sup> bzw. 190 m <sup>3</sup>
UV-Lampe	1 x Eingang 1 x Ausgang
Lautstärke: Schalleistungspegel LWA	32 dB
Aktivierter Sauerstoff	≤ 25 g/cm <sup>3</sup>
CADR Value	190 m <sup>3</sup> /h
Leistungsaufnahme (max.)	28 W
Spannungsversorgung	AC100 – 240 V/50 Hz
Abmessungen (B x H x T)	39 cm x 51,6 cm x 23,5 cm
Gewicht	9 kg



Abb. 2: Abmessungen iO+ smart

\*weitere Normen und Nachweise auf [www.proactiveair.de](http://www.proactiveair.de)

