



Hauptmerkmale

Produktbereich	Wiser
Baureihe	Wiser
Produkt- oder Komponententyp	Stellglied
Typ der Technologie	Elektronisch
Geräteanwendung	Boden
Produktspezifische Anwendung	Hydraulische Heizung

Zusatzmerkmale

[UH,nom] Bemessungsbetriebsspannung	230 V AC bei 50 Hz
Farbton	Weiß (RAL 9003)
Material	Thermoplastisch
Kommunikationsnetztyp	Drahtlos Zigbee (2,4 GHz), 2,5 mW bei < 50 m
Zugehörige Absicherung	6 A 3 A
Anschlüsse - Klemmen	Steckverbinder für Klemmleiste
Software-Klasse	Klasse A
Tiefe	65 mm
Höhe	90 mm
Länge	305 mm
Hauptfarbton	Weiß

Montage

Schutzart (IP)	IP30
Relative Feuchtigkeit	15...85 %
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-10...55 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb	0...50 °C

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	7,2 cm
VPE 1 Breite	12,8 cm
VPE 1 Länge	37,5 cm
VPE 1 Gewicht	858,0 g
VPE 2 Art	S03
VPE 2 Menge	8
VPE 2 Höhe	30 cm
VPE 2 Breite	30 cm
VPE 2 Länge	40 cm
VPE 2 Gewicht	7,31 kg
VPE 3 Höhe	30 cm

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Entsorgungsinformationen
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------