

## META

### Profillagerregal

#### MULTIPAL

Grundfeld, Nutzung beidseitig, Höhe x Breite x Tiefe 3300 x 2700 x 1400 mm, max. Vertikallast 1135 kg, max. seitlich anliegende Last 200 kg, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Traversen mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL2001 Rotorange

Artikelnummer: 225884



## META Profillagerregal MULTIPAL

### für die stehende Schwergutlagerung

META Profillagerregal MULTIPAL

- Grundfeld
- Nutzung beidseitig
- geeignet für die stehende Lagerung von z. B. schweren Profilhölzern, Leisten oder Paneele
- Schraubsystem
- Höhe x Breite x Tiefe 3300 x 2700 x 1400 mm
- max. Vertikallast 1135 kg
- max. seitlich anliegende Last 200 kg
- Konstruktion aus Stahl
- Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- Traversen mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL2001

## Rotorange

- Lieferumfang: 2 Ständerrahmen, 5 Holme, Kleinteile, Befestigungsmaterial
- Die Anlieferung erfolgt zerlegt
- 5 Jahre Garantie
- Regale mit anlehenden Lasten müssen gegen Kippen gesichert werden

## Technische Details

Möbeltyp	Regal	Vertikallast	1135 kg
Regaltyp	Profillagerregal	Material	Stahl
Regalsystem	Schraubsystem	Oberfläche Ständer	verzinkt
Regalfeld	Grundfeld	Oberfläche Traversen	pulverbeschichtet
geeignet für (Produkt/Material)	stehende Lagerung von Profilhölzern, Leisten oder Paneelen	Farbe Traversen	rotorange // RAL2001
Höhe	3300 mm	Farbe Ausführung	rotorange/verzinkt // RAL2001
Breite	2700 mm	Lieferumfang	2 Ständerrahmen // 5 Holme // Kleinteile // Befestigungsmaterial
Tiefe	1400 mm	Garantie	5 Jahre
Nutzung	beidseitig	Anlieferung	zerlegt
Feldlast	1135 kg	Nutzungshinweis Regalsicherung	Regale mit anlehenden Lasten müssen gegen Kippen gesichert werden
max. seitlich anliegende Last	200 kg	Gewicht	140,83 kg

## Zubehör

225878		Trennarm, Für Profillagerregal, Länge 500 mm, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Lieferumfang: inklusive Befestigungsmaterial
225879		Trennarm, Für Profillagerregal, Länge 750 mm, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Lieferumfang: inklusive Befestigungsmaterial
225880		Trennbügel, Für Profillagerregal, Höhe 800 mm, Aus Stahl mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in RAL2001 Rotorange

## Dazu passt auch ...

213052		Klebeband, Standardfarbe, aus PVC in weiß, Band Länge x Breite 33 m x 50 mm
217213		EUR-Tauschpalette, aus Holz, Länge x Breite 1200 x 800 mm, Traglast statisch / dynamisch 4000 / 1100 kg, Unterbau Kufen, Oberdeck durchbrochen
231461		Höhenvariabler Faltpapierkarton, aus Graspapier (30 %)/Wellpappe (70 %) in hellbraun, zu 100 % recycelbar, 2-wellig, Länge x Breite x Höhe innen 305 x 220 x 100 - 150 mm, Automatikboden

991798



Schild, Rollenware zum Zuschneiden, Höhe x Länge 25 x 30000 mm, Rückseite magnetisch, Front zur individuellen Beschriftung, in weiß