

SCHWERLAST-ANHÄNGER TRAGLAST BIS 5000 KG

Mit unterschiedlichen Lenkungssystemen für viele Anforderungen und Einsatzzwecke.

- Geschweißte Stahlkonstruktion, Lackierung reinorange RAL 2004
- Scherendichsel mit Zugöse für Bolzen Ø 35 mm und Anhängerkupplung
- Handgriff mit Fallsicherung
- Ladefläche mit rutschsicherer, wasserfester Siebdruckplatte
- Vollgummi- oder Luftbereifung, Naben mit Präzisionskugellager
- Max. Fahrgeschwindigkeit 6 km/h





5
JAHRE
GARANTIE



AUFBAUTEN BITTE ANFRAGEN



Traglast kg	2000		3000		5000		
	Bereifung	Vollgummi	Luft	Vollgummi	Luft	Vollgummi	Luft
Radmaße mm		360 x 60	410 x 110	400 x 75	460 x 140	400 x 130	530 x 160
Ladehöhe mm		510	540	530	560	540	700
	Ladefläche L x B mm						
 1-Achs-Drehschemel-Lenkung	2000 x 1000	203 334	203 335	203 337	203 338	203 339	203 340
	2500 x 1250	203 341	203 342	203 343	203 344	203 345	203 346
	3000 x 1500	203 348	203 349	203 350	203 351	203 352	203 353
 2-Achs-Drehschemel-Lenkung	2000 x 1000	203 354	203 355	203 356	203 357	203 359	203 360
	2500 x 1250	203 361	203 362	203 363	203 364	203 365	203 366
	3000 x 1500	203 367	203 368	203 370	203 371	203 372	203 373
 4-Rad-Achsschenkel-Lenkung	2000 x 1000	203 374	203 375	203 376	203 377	203 378	203 379
	2500 x 1250	203 380	203 381	203 382	203 383	203 384	203 385
	3000 x 1500	203 386	203 387	203 388	203 389	203 390	203 392