


**XL-410**

Axialer Ø 4 mm-Stecker mit federnder Kontaktlamelle für die Selbstmontage von Messleitungen. Mit starrer Isolierhülse.  
**Schraubanschluss.**

**XL-410**

In-line Ø 4 mm plug with spring-loaded Multilam for self-assembly of test leads. With rigid insulating sleeve. **Screw connection.**




| Typ<br>Type   | Bestell-Nr.<br>Order No. | Bemessungsspannung/-strom<br>Rated voltage/current | Leitung (A)<br>Cable (A)                  |           | *Farben<br>*Colours                      |
|---------------|--------------------------|--|---|-----------|--|
| <b>XL-410</b> | <b>66.9196-*</b>         | 1000 V, CAT II / max. 32 A                         | max. Ø 3,9 mm<br>max. 2,5 mm <sup>2</sup> | <b>Ni</b> | <b>21 22 23 24 25</b><br><b>26 27 29</b> |

**Einzelteile**

**Component parts**

|          |           |   |
|----------|-----------|---|
| XKT-410S | 66.1000-* | Knüpfhülse (*Farben siehe XL-410) / Insulator (*Colours see XL-410) |
| XLS-410  | 66.1001   | Stecker / Plug  |

 Montageanleitung **MAH503**  
[www.multi-contact.com](http://www.multi-contact.com)

 Assembly instructions **MAH503**  
[www.multi-contact.com](http://www.multi-contact.com)

**Axiale Ø 4 mm-Buchsen**


**In-line Ø 4 mm Sockets**

**SLS410-BK**

Starre axiale Ø 4 mm-Buchsen, geeignet zur Aufnahme federnder Ø 4 mm-Stecker mit starrer Isolierhülse, für die Selbstmontage von Messleitungen. **Lötanschluss.**


**SLS410-BK**

In-line Ø 4 mm rigid sockets, accepting spring-loaded Ø 4 mm plugs with rigid insulating sleeve, for self-assembly of test leads. **Solder connection.**



| Typ<br>Type      | Bestell-Nr.<br>Order No. | Bemessungsspannung/-strom<br>Rated voltage/current | Leitung (A)<br>Cable (A)             | Montageanleitung<br>Assembly instructions | *Farben<br>*Colours |
|------------------|--------------------------|--|--------------------------------------|---|---------------------|
| <b>SLS410-BK</b> | <b>22.2672-*</b>         | 600 V, CAT II / max. 19 A                          | max. Ø 2,9 mm<br>1,0 mm <sup>2</sup> | <b>MA 129</b>                             | <b>Au 21 22</b>     |

 Montageanleitung **MA129**  
[www.multi-contact.com](http://www.multi-contact.com)

 Assembly instructions **MA129**  
[www.multi-contact.com](http://www.multi-contact.com)

 Beilegezetzel **RZ200**  
[www.multi-contact.com](http://www.multi-contact.com)

 RZ Sheet **RZ200**  
[www.multi-contact.com](http://www.multi-contact.com)