


## Datenblatt MB-700-W-KST4

Kategorie	Maschinenbeleuchtung
Artikelnummer	300.7000.001
Gruppe	Maschinenleuchte
Bezeichnung	MB-700-W-KST4
Leuchtfläche	672 x 32 mm
Eigenstromaufnahme_bei_24VDC	1350 mA
Leistungsaufnahme_bei_24VDC	32,4 W
Beleuchtungsstärke_bei_0,5m	5700 Lux
Beleuchtungsstärke_bei_1,0m	1665 Lux
Lichtstrom	3900 lm
Betriebsspannung	24 VDC +/-10%
Farbtemperatur	weiss 5000K
Farbwiedergabeindex	85
Schock-/Schwingbeanspruchung	30g / 10–55Hz, 1mm
Verpolungsschutz	ja
Betriebstemperatur	-25°C ... +50°C
Gehäusematerial	Alu / silber eloxiert
PWM_Eingang	24 VDC bis 15kHz
Schutzart	IP67
Gewicht	0,70 kg
Maße	700 x 40 x 10 mm
Schutzklasse	III Schutzkleinspannung
Anschluss	Kabelstecker M12 3-polig
Zolltarifnummer	94054099
Ursprungsland	DE



EICKMANN ELEKTRONIK GmbH & Co. KG | Handwerkerstraße 19 | 58638 Iserlohn  
 Telefon +49 2371 4359990  
 Telefax +49 2371 43599920  
 info@eickmann-elektronik.de