



PUR-Baustellenkabel

für starke Beanspruchung

Abschaltkohlen

(außer PLD 450 B)

Schutz des Motors

Elektronik

Sanftanlauf, Temperatur- und Überlastabschaltung, Überlast-LED, Drehzahlkonstanthaltung (EBM 182/3, EBM 250/2 RP, EBM 352/3)

Ölbadgetriebe mit Ölpumpe

dauerhafte Schmierung in allen Arbeitspositionen

Wellendichtringe

von außen wechselbar servicefreundlich

Service-LED

(EBM 182/3, EBM 352/3)

rechtzeitiger Hinweis zum Wechsel der Kohlebürsten

Anschluss für Schnellwechselplatte oder Schnellaufnahmesystem

Motor/Ständer

Mechanische Sicherheitskupplung

Schutz im Blockierfall

Werkzeuganschluss

1¼" außen – für handelsübliche Bohrkronen



MERKMALE DER KERNBOHRMOTOREN

Unsere Kernbohrmotoren haben einen soliden und robusten Aufbau. Sie lassen sich auf unterschiedliche Bohrstände montieren. Die **PowerLine**-Serie ist ein speziell abgestimmtes Maschinenkonzept für Serienbohrungen und den Dauereinsatz im Hoch- und Tiefbau.

DIE LEISTUNGSSTARKEN ANTRIEBE


NEU

Modell	EBM 182/3	EBM 250/2 RP	EBM 300/3 P	EBM 352/3	PowerLine PLD 450 B
Leistungs- aufnahme	2.300 W	2.500 W	2.800 W	3.000 W	3.300 W
Nenn-drehzahl	480/1.080/ 2.350 min ⁻¹	360/ 850 min ⁻¹	270/700/ 1.250 min ⁻¹	230/500/ 1.030 min ⁻¹	180/400/ 780 min ⁻¹
Leerlauf-drehzahl	–	–	450/1.100/ 1.800 min ⁻¹	–	300/650/ 1.300 min ⁻¹
Drehzahl- konstanthaltung	x	x	–	x	–
Ganz-Aluminium- Gehäuse	–	–	x	–	x
Bohrdurchmesser	12-202 mm	51-250 mm	25-300 mm	41-352 mm	71-450 mm
Werkzeug- aufnahme	G½" innen - 1¼" außen	1¼" außen	1¼" außen	1¼" außen	1¼" außen
Maschinen- aufnahme	Schnellauf- nahmesystem	Universal- kupplung	Universal- kupplung	Universal- kupplung	Universal- kupplung
Gewicht	6,7 kg	10,5 kg	13,6 kg	12,5 kg	15,3 kg
Bestellnummer	03E33000	0352H000	03533000	03641000	03737000
Lieferumfang	im Karton inkl. Einmaulschlüssel SW 32 + 41				

