

KOMBI-AUSBLASPISTOLE



Industrie 'SOFT TOUCH' - SB

Artikelnummer: **32087**

EAN Code: **9004853320873**

TECHNISCHE FAKTEN

- Kurzdüse und aufschraubbare Langrohrdüse 150 mm
- Robuster Metallkörper mit Soft-Touch-Gummierung
- Gut dosierbares Luftventil
- Inkl. Euro-Stecknippel
- Durchfluss durch Hebelbetätigung intuitiv dosierbar
- Düsenanschluss: M12 x 1,25, daher das gesamte Zubehör an Düsen, Verlängerungen passend für alle Modelle
- Lufteingang IG 1/4" (serienmäßig inkl. Stecknippel)
- Ventil getestet auf 500.000 Schaltspiele

PRODUKT HIGHLIGHTS

KOMBI-AUSBLASPISTOLE

Dosierbare Blaspistolen - Intuitiv dosierbar

Unser Sortiment an Blaspistolen umfasst Modelle aus Aluminium „geschmiedet“, farblos eloxiert und Kunststoff „Polyamid“. Die robuste Kunststoffblaspistole aus blauem glasfaserverstärktem Polyamid (besonders haltbar), zeichnet sich durch eine solide Bauweise und praxisorientierte Formgestaltung aus. Als Weiterentwicklung der Alublaspistole empfiehlt sich dieser Typ bei Anwendungsfällen, in denen aus Gewichts- und Materialgründen Kunststoff bevorzugt wird (z.B. Textilindustrie, Elektronik, Dentalbereich, etc.). Bei allen Blaspistolen ist der Durchfluss durch Hebelbetätigung intuitiv dosierbar. Auf alle Modelle passt das gesamte Zubehör an Düsen und Verlängerungen Düsenanschluss M12x1,25).

Material

- Gehäuse Aluminium geschmiedet, farblos eloxiert
- Hebel GD-ZnAl4Cu1 verzinkt
- Dichtungen NBR

TECHNISCHE DATEN	
Medium	Gefilterte Druckluft
Max. Betriebsdruck	10 bar
empfohlener Arbeitsdruck	2 - 6 bar
Betriebstemperatur	-10 bis +50 °C
Anschlussgewinde Eingang	IG 1/4 Zoll
Anschlussgewinde Ausgang (Düse)	IG M12 x 1,25
Gehäuse	Polyamid 6 GK30 (recyclebar), blau
Hebel	Polyamid 6 GK30 (recyclebar), blau
Dichtung	NBR, PU
Gewicht (ohne Düse und Stecknippel)	0,15 kg