

FT 1300-2

Einsatzbereiche

- Messungen im Baubereich
- Messungen von flüssigen Materialien
- Isolationskontrolle
- Messungen im Heizungs-/ Klimabereich (HVAC)
- Energieversorgung
- Anwendungen in Industrie und Labor

- Professionelles 2-Kanal Temperaturmessgerät (Typ K), Kurze Messzeiten und Laborgenauigkeit.



TECHNISCHE DATEN

Abtastrate	2,5x pro Sekunde
Genauigkeit	(+/-0,5% +/-1°C) Displayauflösung 0,1° oder 1°
Temperaturbereich	-50 - 1300°C (-58 - 2000°F)
Maßeinheiten	°C, °F, K
Anzeige von Maximalwerten, HOLD-Fu	ja
Sehr großes Display (45 mm) mit Beleu	ja
2 Messwerte Gleichzeitig oder Differen	ja
Scan-Funktion (T1, T2, T1-T2, Max, Hk	ja
Abmessungen	162 x 76 x 39 mm
Gewicht	0,21 kg