

# KERN TVO 1000N500S

Premium-Prüfstand in Tischausführung mit präzisiertem Schrittmotor



## Energieversorgung

Eingangsspannung:	230 V AC 50 Hz
Netzteil/Adapter im Lieferumfang:	EURO

## Kategorie

Kategorie:	Prüfstände
Marke:	Sauter
Produktgruppe:	Elektronischer Prüfstand

## Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH):	1050 x 480 x 320 mm
---------------------------------	---------------------

Bruttogewicht:	35 kg
Lieferzeit:	48 h
Nettogewicht:	31,200 kg
Versandart:	Spedition

## Bauform

Abmessungen (BxTxH):	980 x 405 x 265 mm
Abmessungen Gehäuse (BxTxH):	980 x 405 x 265 mm
Gesamtabmessungen komplett montiert (BxTxH):	980 x 405 x 265 mm
Geschwindigkeitsgenauigkeit (von [Max]):	0,500 %
Maximal erzeugte Kraft:	1 kN
Maximaler Verfahrweg:	50 cm
Verfahrgeschwindigkeit (max.):	29,940 m/s
Verfahrgeschwindigkeit (min.):	0,001 m/min

## Piktogramme

### STANDARD



### OPTION



## Anzeige

Display Ziffernhöhe:	1,400 cm
Display Ziffernhöhe:	9 mm

## Funktionen

Geschwindigkeitsanzeige:	ja
Wiederholfunktion:	ja

## Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (max.):	40 °C
Umgebungstemperatur (min.):	10 °C