

**Artikelnummer:** 132520

**Kurzbeschreibung:** Afvul- en transferpomp, 20 l/min., NBR

**Langbeschreibung:** Afvul- en transferpomp, 20 l/min.: Behuizing pomp van polypropyleen, afsluiting afhankelijk van de te verpompen vloeistof. Geschikt voor 20 liter-blikken tot 200 liter-vaten. 3 adapters voor een spongat met een diameter van 46,5 tot 60 mm en een 4-delig inlaatspruitstuk (totale lengte 1000 mm) krijgt u erbij. Bijpassende slangen kunt u er bij bestellen.

Spuitcapaciteit bij water ca. 20 l/min., bij olie SAE 30 ca. 9 l/min (telkens bij 20 °C). Door de pompwerking wordt in de te legen container druk opgewekt. Zodra een tank of vat onder druk staat, kan de gebruiker de aftapkraan openen en de te verpompen vloeistof eenvoudig en veilig doseren.

- Schroefdraad onafhankelijk
- Afsluiting NBR
- Afsluiting Viton
- Afsluiting EPDM\*, rood

\* EPDM-afsluiting voor basische vloeistoffen

