

Artikelnummer: 133245

Kurzbeschreibung: IBS onderdelenreiniger type G-50-I (voor fabrieken)

Langbeschreibung: IBS onderdelenreiniger type G-50-I (voor fabrieken): [ul] gesloten industriële uitvoering compacte, robuuste en stabiele constructie ergonomische werkhoogte gemakkelijk te gebruiken en gebruiksvriendelijk een schoon uiterlijk door de gesloten bouwmethode Magneet voor het eenvoudig openen van de deur duurzaam en onderhoudsvrij hoog draagvermogen, tot 150 kg, dankzij het hoogwaardige roostervloerrooster eenvoudige opbouw hoge veiligheid Apparaat met poedercoating - kleur naar keuze op aanvraag 3 jaar garantie op de IBS-pomptechnologie IBS veiligheidsvoetschakelaar volgens BGR 180 Buitenafmetingen Eenheid: L 800 x B 500 x H 1074 mm. Werkoppervlak (binnenmaten): 790 x 490 mm Werkhoogte: 895 mm Draagvermogen: 150 kg pas. Container: 50 liter trommel Aansluiting: 230 V, 50 HZ[ul]

